

IE-M12-PCBCE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Változat	NYÁK-csatlakozóelem M12, Forrasztott csatlakozás, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP65 DIN EN 60529 szerint
Rendelési szám	8902810000
Típus	IE-M12-PCBCE
GTIN (EAN)	4032248658190
Qty.	60 Stück

A létrehozás dátuma 2024. június 4. 11:04:24 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

IE-M12-PCBCE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 10,62 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -25 °C...85 °C

Dugaszoló NYÁK-csatlakozók műszaki adatai

Kódolás	D kódolású	Pólusszám	4
Védelmi osztály	IP65 DIN EN 60529 szerint	Ház fő anyaga	CuZn, Poliamid, nikkelezett
Csatlakozási menet	M12		

Általános információk

Pólusszám	4	1. csatlakozás	M12
2. csatlakozás	Forrasztott csatlakozás	Árucikk leírása	Csatlakozóelem
Konfiguráció	Reflow-kompatibilis	Ház fő anyaga	CuZn, Poliamid, nikkelezett
Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Csatlakozási menet	M12
Árnyékolás	360°; árnyékolás-érintkező	Védelmi osztály	IP65 DIN EN 60529 szerint

Besorolások

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568
ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ECLASS 9.0	27-44-03-09	ECLASS 9,1	27-44-03-09
ECLASS 10.0	27-44-03-09	ECLASS 11.0	27-44-01-10
ECLASS 12.0	27-44-01-10	ECLASS 13.0	27-44-01-10

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3e8ceb07-2a6e-42e7-9cfb-aa443d2916b3

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	GOST Approval PROFINET Manufacturer's Declaration
Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN


IE-M12-PCBCE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Méretrajz

