

## RCMKIT-I 24VDC 3CO LD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



- Összeszerelt kit, amely reléből, aljzatból és tartókengyelből áll
- 100%-ban funkciótesztelt
- A bemenet és a kimenet közötti átütési szilárdság 100%-osan ellenőrzött
- 3 váltóérintkező
- Ellenőrző gomb mechanikus állapotjelzővel
- fényes állapotjelző LED (AC tekercs: piros / DC tekercs: zöld)
- Tekercsek azonosítása (AC: piros / DC: kék)

## Általános rendelési adatok

|                     |  |
|---------------------|--|
| Változat            | RIDERSERIES RCM, Relémodul, Érintkezők száma: 3, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC, Folytonos áram: 10 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: Igen |
| Rendelési szám      | <a href="#">8920980000</a>   |
| Típus               | RCMKIT-I 24VDC 3CO LD  |
| GTIN (EAN)          | 4032248692231  |
| Qty.                | 10 Stück   |
| Vonatkozó alap      | <a href="#">8869410000</a>   |
| Vonatkozó rim modul | <a href="#">8869600000</a>   |
| Vonatkozó relé      | <a href="#">8690040000</a>   |

A létrehozás dátuma 2024. október 4. 18:49:13 CEST

A katalógus állapota 28.09.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## RCMKIT-I 24VDC 3CO LD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység     | 71,6 mm | Mélység (coll)   | 2,819 inch |
| Magasság    | 73,5 mm | Magasság (coll)  | 2,894 inch |
| Szélesség   | 27,2 mm | Szélesség (coll) | 1,071 inch |
| Nettó tömeg | 86,95 g |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                      |   |                   |                |
|----------------------|---|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C...70 °C  | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...70 °C |
| Páratartalom         | 40 °C / 93 %<br>rel. páratartalom,<br>páralecsapódás nélkül |                   |                |

## vezérlő oldal

|                            |                  |                    |                    |
|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Névleges vezérlőfeszültség | 24 V DC          | Névleges áram, DC  | 32,8 mA            |
| Névleges teljesítmény      | 804 mW           | Tekercsellenállása | 777 Ω ± 10 %       |
| Tekercs tűrése             | 10 %             | Állapotjelző       | Zöld világítódioda |
| Védőáramkör                | Csillapító dióda |                    |                    |

## Terhelés oldal

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Névleges kapcsolási feszültség                  | 240 V AC  | Névleges áram                            | 10 A                                    |
| Max. kapcsolási frekvencia névleges terhelésnél | 0,1 Hz  | Max. kapcsolási feszültség, AC           | 250 V                                   |
| Bekapcsolási áram                               | 20 A / 20 ms  | AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. | 2500 VA                                 |
| DC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.        | 240 W @ 24 V  | Bekapcsolási késleltetés                 | ≤ 15 ms                                 |
| Kikapcsolási késleltetés                        | ≤ 10 ms   | Érintkező típusa                         | 3 Váltóérintkező (AgNi)                 |
| Mechanikai élettartam                           | AC-tekerccs, 20 x 10 <sup>6</sup><br>kapcsolási ciklusok,<br>DC-tekerccs, 30 x 10 <sup>6</sup><br>kapcsolási ciklusok | Min. kapcsolási teljesítmény             | 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V |

## Általános adatok

|                          |  |                                      |      |
|--------------------------|--|--------------------------------------|------|
| Sín                      | TS 35  | Ellenőrző gomb elérhető              | Igen |
| Ellenőrző gomb változata | Rögzíthető állású<br>tesztgomb, Tesztgomb,<br>mint nyomógomb | Mechanical switch position indicator | Igen |
| Szín                     | fekete   |                                      |      |

## Szigetelések koordinálása

|   |                                |  |                                |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------|
| Névleges feszültség                               | 250 V                          | Szennyezés súlyossága                              | 2                              |
| Túlfeszültség kategória                           | III                            | Szigetelőanyag csoport                             | IIIa                           |
| Hézag és küszöút, vezérlő oldala - terhelés oldal | ≥ 4 mm                         | Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés oldal | 2,5 kV <sub>eff</sub> / 1 min. |
| Szomszédos érintkezők átütési szilárdsága         | 2,5 kV <sub>eff</sub> / 1 min. | Nyitott érintkező átütési szilárdsága              | 1,2 kV <sub>eff</sub> / 1 min. |
| Lökőfeszültség                                    | 5 kV (1,2/50 μs)               | Védelmi osztály                                    | IP20                           |

## RCMKIT-I 24VDC 3CO LD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## A jóváhagyások / szabványok további részletei

|                                |                |                              |                |
|--------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| Tanúsítványszám (CSA) relé     | 249409-2426937 | Tanúsítványszám (CSA) aljzat | 249409-2295474 |
| Tanúsítvány sz. (DNV)          | TAA000011A     | Tanúsítványszám (cURus) relé | E522350        |
| Tanúsítványszám (cURus) aljzat | E223759        |                              |                |

## Csatlakozási adatok

|  |                      |  |                   |
|--|----------------------|--|-------------------|
| Vezetékcsatlakozás-technika  | Csavaros csatlakozás | Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás   | 8 mm              |
| Meghúzási nyomaték, min.   | 0,5 Nm               | Meghúzási nyomaték, max.   | 0,7 Nm            |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás  | 2,5 mm <sup>2</sup>  | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.  | 1 mm <sup>2</sup> |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.  | 2,5 mm <sup>2</sup>  | Vezeték keresztmetszet, tömör, min.  | 1 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték keresztmetszet, tömör, max.  | 2,5 mm <sup>2</sup>  | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.  | 1 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.  | 2,5 mm <sup>2</sup>  | Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 1 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 2,5 mm <sup>2</sup>  | Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min.  | 1 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max.  | 2,5 mm <sup>2</sup>  | Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, min.   | 1 mm <sup>2</sup> |
| vezeték keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, max.   | 1,5 mm <sup>2</sup>  | Kés mérete   | size PZ1          |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001437    | ETIM 7.0    | EC001437    |
| ETIM 8.0    | EC001437    | ETIM 9.0    | EC001437    |
| ECLASS 9.0  | 27-37-16-01 | ECLASS 9,1  | 27-37-16-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 | ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 | ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |             |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| REACH SVHC               | /                        |
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |

## Fontos megjegyzés

|                  |   |
|------------------|---|
| Termékinformáció | IP20 without connected conductor at complete opened clamping yoke connection. |
|------------------|---|

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

A létrehozás dátuma 2024. október 4. 18:49:13 CEST

A katalógus állapota 28.09.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**RCMKIT-I 24VDC 3CO LD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of  
Conformity[EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok


## RCMKIT-I 24VDC 3CO LD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## Rajzok


### Kapcsolási rajz




### Graph




### Graph




### Graph



### Graph



### Dimensional drawing



## RCMKIT-I 24VDC 3CO LD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## LED / csillapító dióda



Dugaszolható védőmodulok a RIDERSERIES RCI / RCM reléfoglalatokhoz, választható védelmi funkciókkal.

- Zöld vagy piros LED-del
- Csillapító diódával
- DC tápfeszültséghez

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | RIM-I 2 6/24VDC            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">6869590000</a> | RIDERSERIES, LED-modul védődiódával, Névleges vezérlőfeszültség: |
| GTIN (EAN)     | 4032248614530              | 6...24 V DC, Dugaszolható csatlakozás                            |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |
| Típus          | RIM-I 2 24/60VDC           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">6869670000</a> | RIDERSERIES, LED-modul védődiódával, Névleges vezérlőfeszültség: |
| GTIN (EAN)     | 4032248614608              | 24...60 V DC, Dugaszolható csatlakozás                           |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |
| Típus          | RIM-I 2 24/60VDC GN        | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">6869680000</a> | RIDERSERIES, LED-modul védődiódával, Névleges vezérlőfeszültség: |
| GTIN (EAN)     | 4032248614615              | 24...60 V DC, Dugaszolható csatlakozás                           |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |
| Típus          | RIM-I 2 6/24VDC GN         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">6869600000</a> | RIDERSERIES, LED-modul védődiódával, Névleges vezérlőfeszültség: |
| GTIN (EAN)     | 4032248614547              | 6...24 V DC, Dugaszolható csatlakozás                            |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |

## RCMKIT-I 24VDC 3CO LD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ESG 9/26 SCM-I MC NE WS    | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">8558330000</a> | ESG, Készülékjelölők x 26 mm, PA 66, Szín: fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118569049              |  |
| Qty.           | 80 Stück                   |  |

## Védővarisztor



Dugaszolható védőmodulok a RIDER SERIES RCI / RCM reléfoglalatokhoz, választható védelmi funkciókkal.

- Védő varisztorral
- Szünetmentes tápfeszültséghez

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | RIM-I 4 24VUC VAR          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8869710000</a> | RIDER SERIES, Védővarisztor, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V UC, |
| GTIN (EAN)     | 4032248606344              | Dugaszolható csatlakozás  |
| Qty.           | 10 Stück                   |   |

## RCMKIT-I 24VDC 3CO LD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ESG 6/17 K MC NE GE        | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1880110000</a> | ESG, Készülékjelölők x 17 mm, PA 66, Szín: sárga, Öntapadós |
| GTIN (EAN)     | 4032248478798              |   |
| Qty.           | 200 Stück                  |   |
| Típus          | ESG 6/17 K MC NE WS        | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1880120000</a> | ESG, Készülékjelölők x 17 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós |
| GTIN (EAN)     | 4032248478804              |   |
| Qty.           | 200 Stück                  |   |

## ESG 6/15

**Garantáltan hosszú élettartam: ESG**

A több színben és formában kapható címkék erősen tapadó réteggel rendelkeznek, amely a lehető legjobb tapadást biztosítja az alatta lévő felülethez. A duplán laminált poliszternek köszönhetően az alapanyag nagyon vékony, ugyanakkor rendkívül nagy szakítószilárdságú.

**A MultiMark előnyei:**

- „Különböző anyagok az eltérő követelményekhez”
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ESG 6/15 MM WS             | Változat                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1619940000</a> | ESG, Készülékjelölők, 6 x 15 mm, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118626148              |  |
| Qty.           | 3 000 Stück                |  |



## RCMKIT-I 24VDC 3CO LD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Csillagfejű csavarhúzó, Pozidrive



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SDIK SLIM PZ1 X 80         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1749670000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 1 mm, 80 mm, Kés vastagsága (A): 1 |
| GTIN (EAN)     | 4050118896411              |  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |

## Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő. A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ESG 6/15 K MC NE WS        | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1880100000</a> | ESG, Készülékjelölők x 15 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós |
| GTIN (EAN)     | 4032248478781              |   |
| Qty.           | 200 Stück                  |   |
| Típus          | ESG 6/15 K MC NE GE        | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1880130000</a> | ESG, Készülékjelölők x 15 mm, PA 66, Szín: sárga, Öntapadós |
| GTIN (EAN)     | 4032248478910              |   |
| Qty.           | 200 Stück                  |   |

## RCMKIT-I 24VDC 3CO LD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## ESG 6/17

**Garantáltan hosszú élettartam: ESG**

A több színben és formában kapható címkék erősen tapadó réteggel rendelkeznek, amely a lehető legjobb tapadást biztosítja az alatta lévő felülethez. A duplán laminált poliészternek köszönhetően az alapanyag nagyon vékony, ugyanakkor rendkívül nagy szakítószilárdságú.

**A MultiMark előnyei:**

- „Különböző anyagok az eltérő követelményekhez”
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ESG 6/17 MM WS             | Változat                               |
| Rendelési szám | <a href="#">8005100000</a> | ESG, Készülékjelölők, 6 x 17 mm, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118390728              |  |
| Qty.           | 3 000 Stück                |  |

**Védőmodul**

Dugaszolható védőmodulok a RIDERSERIES RCI / RCM reléfoglalatokhoz, választható védelmi funkciókkal.

- Választhatóan csillapító diódával, védővariszttal, terhelő ellenállással vagy RC-szűrővel

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | RIM-I 1 6/230V             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">8869580000</a> | RIDERSERIES, Csillapító dióda, Névleges vezérlőfeszültség: 6...230 V |
| GTIN (EAN)     | 4032248614523              | DC, Dugaszolható csatlakozás   |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |

## RCMKIT-I 24VDC 3CO LD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Pozidriv csillagfejű csavarhúzó



Csillagfejű csavarhúzó, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, kihajtó ISO 8764/1-PZ szerint, ChromTop hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SDK PZ1 X 80               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">8749440000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 80 mm, Kés vastagsága (A): |
| GTIN (EAN)     | 4050118895667              |  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |

## Pozidriv csillagfejű csavarhúzó



VDE szigetelt csillagfejű csavarhúzó, típus: Pozidriv, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, kimenet ISO 8764-PZ szerint, SoftFinish-markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SDIK PZ1 X 80              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">8749920000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 1 mm, 80 mm, Kés vastagsága (A): 1 |
| GTIN (EAN)     | 4050118897227              |  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |

## RCMKIT-I 24VDC 3CO LD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## LED



Dugaszolható védőmodulok a RIDERSERIES RCI / RCM reléfoglalatokhoz, választható védelmi funkciókkal.

- Zöld vagy piros LED-del
- Szünetmentes tápfeszültséghez

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | RIM-I 3 6/24VUC            | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">6869630000</a> | RIDERSERIES, LED-modul, Névleges vezérlőfeszültség: 6...24 V UC,  |
| GTIN (EAN)     | 4032248614578              | Dugaszolható csatlakozás  |
| Qty.           | 10 Stück                   |   |
| Típus          | RIM-I 3 6/24VUC GN         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">6869640000</a> | RIDERSERIES, LED-modul, Névleges vezérlőfeszültség: 6...24 V UC,  |
| GTIN (EAN)     | 4032248614585              | Dugaszolható csatlakozás  |
| Qty.           | 10 Stück                   |   |
| Típus          | RIM-I 3 24/60VUC           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">6869610000</a> | RIDERSERIES, LED-modul, Névleges vezérlőfeszültség: 24...60 V UC, |
| GTIN (EAN)     | 4032248614554              | Dugaszolható csatlakozás  |
| Qty.           | 10 Stück                   |   |
| Típus          | RIM-I 3 24/60VUC GN        | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">6869620000</a> | RIDERSERIES, LED-modul, Névleges vezérlőfeszültség: 24...60 V UC, |
| GTIN (EAN)     | 4032248614561              | Dugaszolható csatlakozás  |
| Qty.           | 10 Stück                   |   |

## Tartókengyelek



Tartókengyel RIDERSERIES RCM relékhez.

- Fém és műanyag tartókengyel

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                               |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Típus          | SCM-I CLIP M               | Változat                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6869450000</a> | RIDERSERIES RCM, Tartókengyel |
| GTIN (EAN)     | 4032248614301              |                               |
| Qty.           | 10 Stück                   |                               |
| Típus          | SCM-I CLIP P               | Változat                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6869440000</a> | RIDERSERIES RCM, Tartókengyel |
| GTIN (EAN)     | 4032248614295              |                               |
| Qty.           | 10 Stück                   |                               |

## RCMKIT-I 24VDC 3CO LD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Keresztösszekötő csavaros csatlakozású aljzathoz

Keresztösszekötők foglalatokhoz a D-SERIES DRM rendszerben.



## Általános rendelési adatok

|                |                           |                                   |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Típus          | SCM-I QV S                | Változat                          |
| Rendelési szám | <a href="#">132080000</a> | RIDERSERIES RCM, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN)     | 4032248912193             |                                   |
| Qty.           | 10 Stück                  |                                   |

## RCMKIT-I 24VDC 3CO LD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

