

M-D-STRIPAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Rugalmas és tömör vezetékek PVC, teflon (PTFE) és szilikon szigeteléssel
- A speciális kialakítású késnek köszönhetően nem sérti meg a vezetőt
- Nem sodorja az egyeres vezetéket
- A vágókésbetétek egyszerűen cserélhetők
- Minden betét egy házba illeszthető

Általános rendelési adatok

Változat	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
Rendelési szám	9001280000
Típus	M-D-STRIPAX
GTIN (EAN)	4008190011215
Qty.	1 Stück

M-D-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	16 mm	Mélység (coll)	0,63 inch
Magasság	135 mm	Magasság (coll)	5,315 inch
Szélesség	82 mm	Szélesség (coll)	3,228 inch
Nettó tömeg	122 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csupaszoló szerszám 1 mm ² -ig, PVC/szilikon anyaghoz
-----------------	--

Csupaszoló szerszámok

Csupaszolási hossz, max.	7 mm	Csupaszolási tartomány AWG, max.	18 AWG
Csupaszolási tartomány AWG, min.	28 AWG	Csupaszolási tartomány, min.	0,08 mm ²
Kábel típus	Hajlékony és merev vezeték PVC szigeteléssel	Max. vezetékátmérő	1,3 mm
Min. vezetékátmérő	0,3 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	1 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,08 mm ²		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9,1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

M-D-STRIPAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Felhasználási példa**

M-D-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok/cserealkatrészek



- Rugalmas és tömör vezetékek PVC, teflon (PTFE) és szilikon szigeteléssel
- A speciális kialakítású késnek köszönhetően nem sérti meg a vezetőt
- Nem sodorja az egyeres vezetéket
- A vágókésbetétek egyszerűen cserélhetők
- Minden betét egy házba illeszthető

Általános rendelési adatok

Típus	MEHA KP SW M-D-SPX	Változat
Rendelési szám	6003640000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4008190020507	
Qty.	1 Stück	
Típus	MEHA KP WS M-D-SPX	Változat
Rendelési szám	6006970000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4032248363711	
Qty.	1 Stück	
Típus	MEHA KP BL M-D-SPX	Változat
Rendelési szám	6003630000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4008190094256	
Qty.	1 Stück	
Típus	MEHA KP RT M-D-SPX	Változat
Rendelési szám	6003610000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4008190058272	
Qty.	1 Stück	
Típus	MEHA KP GE M-D-SPX	Változat
Rendelési szám	6003600000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4008190140274	
Qty.	1 Stück	
Típus	MEHA KP GN M-D-SPX	Változat
Rendelési szám	6003620000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4008190130527	
Qty.	1 Stück	