

STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemmérnöki feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknél
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

Általános rendelési adatok

Verzió	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
Rendelési szám	9005000000
Típus	STRIPAX
GTIN (EAN)	4008190072506
Qty.	1 Stück

STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0,866 inch
Magasság	99 mm	Magasság (coll)	3,898 inch
Szélesség	190 mm	Szélesség (coll)	7,48 inch
Nettó tömeg	174,63 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csupaszoló szerszám 10 mm ² -es keresztmetszetig
-----------------	---

Csupaszoló szerszámok

Csupaszolási hossz, max.	25 mm	Csupaszolási tartomány AWG, max.	8 AWG
Csupaszolási tartomány AWG, min.	28 AWG	Csupaszolási tartomány, min.	0,08 mm ²
Kábel típus	Hajlékony és merev vezeték PVC szigeteléssel	Vezeték-keresztmetszet (vágási kapacitás)	6 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, max.	10 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,08 mm ²

Besorolások

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9,1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Product Change Notification	Technische Änderung für Abisolierwerkzeug Stripax Technical change to stripping tool Stripax
User Documentation	Manual Library and function block – BDAL Stripax all version
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Felhasználási példa



STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok/cserealkatrészek



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemmérnöki feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknel
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

Általános rendelési adatok

Típus	ERTE BAGR AN KP SPX 4	Verzió
Rendelési szám	905400000	Tartozékok, Replacement clamping jaw
GTIN (EAN)	4099986551381	
Qty.	1 Stück	
Típus	ERME 10 ² SPX 4	Verzió
Rendelési szám	119030000	Tartozékok, Vágópenge tartó
GTIN (EAN)	4032248948420	
Qty.	1 Stück	
Típus	ERTE KLBC SPX 10	Verzió
Rendelési szám	571480000	Tartozékok, Replacement clamping jaw
GTIN (EAN)	4050118582109	
Qty.	1 Stück	