

H0,75/14T BL BD GSP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Verzió	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék
Rendelési szám	9005900000
Típus	H0,75/14T BL BD GSP
GTIN (EAN)	4008190275969
Qty.	5 000 Stück
Csomagolás	Tekercs

H0,75/14T BL BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 0,119 g

Műszaki adatok

Változat	Árucikk leírása	Tekercses, láncolt érvéghüvely, világoskék szín
Standard		

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	10 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér átmérője (D2)	2,8 mm	L1, mm	14 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,25 mm	Sínkód	Telemecanique
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 18	Vezeték-keresztmetszet	0,75 mm ²
Érintkező felület hossza (L2)	8 mm	Érintkező felület átmérője (D1)	1,2 mm

Besorolások

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
User Documentation	Technical information - EN Technical information - DE
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

H0,75/14T BL BD GSP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Rajz**