

## SWIFTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kombinált vágó/csavarozó szerszám: Swifty® és Swifty®  
készlet max. 1,5 mm<sup>2</sup> (tömör) és 2,5 mm<sup>2</sup> (flexibilis)  
méretű vörösréz kábelek tiszta vágásához

## Általános rendelési adatok

Verzió	Egykezes vágószerszám
Rendelési szám	<a href="#">9006020000</a>
Típus	SWIFTY
GTIN (EAN)	4032248257409
Qty.	1 Stück

## SWIFTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	18 mm	Mélység (coll)	0,709 inch
Magasság	40 mm	Magasság (coll)	1,575 inch
Szélesség	35 mm	Szélesség (coll)	1,378 inch
Nettó tömeg	17,2 g		

## Műszaki adatok

Változat	Egykezes mechanikus	Árucikk leírása	Vágóbetét Swifty-szethez
----------	---------------------	-----------------	--------------------------

## Csavarozó szerszámok

Alak	Speciális szerszám
------	--------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9,1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Letöltések

User Documentation	<a href="#">Manual</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	