

## MEHA KP WS M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



- Rugalmas és tömör vezetékek PVC, teflon (PTFE) és szilikon szigeteléssel
- A speciális kialakítású késnek köszönhetően nem sérti meg a vezetőt
- Nem sodorja az egyeres vezetéket
- A vágókésbetétek egyszerűen cserélhetők
- Minden betét egy házba illeszthető

## Általános rendelési adatok

Változat	Tartozékok, Vágópenge készlet
Rendelési szám	<a href="#">9006970000</a>
Típus	MEHA KP WS M-D-SPX
GTIN (EAN)	4032248363711
Qty.	1 Stück

## MEHA KP WS M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	16 mm	Mélység (coll)	0,63 inch
Magasság	11,5 mm	Magasság (coll)	0,453 inch
Szélesség	26 mm	Szélesség (coll)	1,024 inch
Nettó tömeg	3,68 g		

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Készlet Mini-Duro-Stripaxhoz 1 mm <sup>2</sup> -ig, PVC-hez/szilikonhoz
-----------------	---

## Csúszoló szerszámok

Csúszolási hossz, max.	7 mm	Csúszolási hossz, min.	3 mm
Kábeltípus	Hajlékony és merev vezeték PVC szigeteléssel	Max. vezetékátmérő	1,3 mm
Min. vezetékátmérő	0,3 mm	Szín	fehér

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9,1	21-04-48-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	