

## STRIPAX PLUS 2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Vágó-, csupaszoló és krimpelő szerszámok a csatlakoztatott érvéghüvely-szalagokhoz**

- Vágás
- Csupaszolás
- Krimpelés
- Az érvéghüvelyek automatikus betöltése
- A racsnival precíz krimpelést garantál
- Kioldás opció helytelen üzemelés esetén
- Hatékony: csak egy szerszám szükséges a vezetékezési munkához, így jelentős időt takaríthatunk meg
- Kizárólag összekapcsolt, egyenként 50 darabból álló Weidmüller érvéghüvely-szalagokat lehet megmunkálni. Az érvéghüvelyek tekercsen való használata károsodáshoz vezethet.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Vágó, csupaszoló és krimpelő szerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Trapéz alakú krimpelés
Rendelési szám	<a href="#">9011980000</a>
Típus	STRIPAX PLUS 2.5 ZERT
GTIN (EAN)	4008190004613
Qty.	1 Stück
Pótalkatrészek	<a href="#">9050340000</a> <a href="#">2917160000</a>

## STRIPAX PLUS 2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Szélesség	210 mm	Szélesség (coll)	8,268 inch
Nettó tömeg	307 g		

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Présszerszám
-----------------	--------------

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Trapéz alakú krimpelés
-------------------------	------------------------

## Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Krimpelési tartomány, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 14	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 20
Érintkező típusa	Láncolt érvég hüvelyek csíkban		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9,1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Letöltések

Product Change Notification	<a href="#">Technische Änderung für Crimpwerkzeug stripax plus 2.5</a> <a href="#">Technical change to Crimping tool Stripax plus 2.5</a>
User Documentation	<a href="#">Manual</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

**STRIPAX PLUS 2.5 ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok****Felhasználási példa****Felhasználási példa****Felhasználási példa**

## STRIPAX PLUS 2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/14 GE BD	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004320000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga	Reel
GTIN (EAN)	4008190167523		packaged
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/14D R BD	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004330000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros	Reel
GTIN (EAN)	4008190047498		packaged
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/14T R BD	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6021950000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros	Reel
GTIN (EAN)	4008190262747		packaged
Qty.	500 Stück		

## Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/14D BL BD	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004360000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék	Reel
GTIN (EAN)	4008190083397		packaged
Qty.	500 Stück		
Típus	H2,5/14T GR BD	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004370000</a>	Érvéghüvely, Standard, 11 mm, 8 mm, szürke	Reel
GTIN (EAN)	4008190052508		packaged
Qty.	500 Stück		

## STRIPAX PLUS 2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14D W BD	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004280000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér	Reel
GTIN (EAN)	4008190162627		packaged
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,5/14 OR BD	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004270000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga	Reel
GTIN (EAN)	4008190091774		packaged
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,5/14T W BD	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6021930000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér	Reel
GTIN (EAN)	4008190262402		packaged
Qty.	500 Stück		

## Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/14 R BD	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004340000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros	Tape
GTIN (EAN)	4008190080723		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/14T SW BD	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6021960000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete	Reel
GTIN (EAN)	4008190262389		packaged
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/14D SW BD	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004350000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete	Reel
GTIN (EAN)	4008190005474		packaged
Qty.	500 Stück		

## STRIPAX PLUS 2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tartozékok/cserealkatrészek



## Vágó-, csupaszoló és krimpelő szerszámok a csatlakoztatott érvéghüvely-szalagokhoz

- Vágás
- Csupaszolás
- Krimpelés
- Az érvéghüvelyek automatikus betöltése
- A racsnival precíz krimpelést garantál
- Kioldás opció helytelen üzemelés esetén
- Hatékony: csak egy szerszám szükséges a vezetékezési munkához, így jelentős időt takaríthatunk meg
- Kizárólag összekapcsolt, egyenként 50 darabból álló Weidmüller érvéghüvely-szalagokat lehet megmunkálni. Az érvéghüvelyek tekercsen való használata károsodáshoz vezethet.

## Általános rendelési adatok

Típus	ERSATZMESSER STRIPAX PL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6050340000</a>	Pót vágókés
GTIN (EAN)	4008190350949	
Qty.	5 Stück	

Típus	ERTE AIME SPX P II
Rendelési szám	<a href="#">6917160000</a>
GTIN (EAN)	4099986548121
Qty.	1 Stück

## Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14 W BD	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004290000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér	Reel
GTIN (EAN)	4008190006778		packaged
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/14T HBL BD	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004310000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék	Reel
GTIN (EAN)	4008190179298		packaged
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/14D GR BD	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004300000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke	Reel
GTIN (EAN)	4008190154837		packaged
Qty.	500 Stück		

## STRIPAX PLUS 2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Pótalkatrészek

## Tartozékok/cserealkatrészek

**Vágó-, csupaszoló és krimpelő szerszámok a csatlakoztatott érvéghüvely-szalagokhoz**

- Vágás
- Csupaszolás
- Krimpelés
- Az érvéghüvelyek automatikus betöltése
- A racsní precíz krimpelést garantál
- Kioldás opció helytelen üzemelés esetén
- Hatékony: csak egy szerszám szükséges a vezetékezési munkához, így jelentős időt takaríthatunk meg
- Kizárólag összekapcsolt, egyenként 50 darabból álló Weidmüller érvéghüvely-szalagokat lehet megmunkálni. Az érvéghüvelyek tekercsen való használata károsodáshoz vezethet.

**Általános rendelési adatok**

Típus	ERSATZMESSER STRIPAX PL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6050340000</a>	Pót vágókés
GTIN (EAN)	4008190350949	
Qty.	5 Stück	
Típus	ERTE AIME SPX P II	
Rendelési szám	<a href="#">2917160000</a>	
GTIN (EAN)	4099986548121	
Qty.	1 Stück	