

PZ ZH 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Változat	Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 6mm ² , 16mm ² , Fogas sajtolás
Rendelési szám	9013610000
Típus	PZ ZH 16 ZERT
GTIN (EAN)	4032248702435
Qty.	1 Stück
Pótalkatrészek	9054580000 9202810000

PZ ZH 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9,842 inch
Nettó tömeg	663 g		

Műszaki adatok

Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül	Árucikk leírása	Présszerszám
----------	--	-----------------	--------------

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Fogas sajtolás
-------------------------	----------------

Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, max.	16 mm ²	Krimpelési tartomány, min.	6 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 6	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 10
Érintkező típusa	Iker érvéghüvelyek		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9,1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Letöltések

User Documentation	Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

PZ ZH 16 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

PZ ZH 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pótalkatrészek

Tartozékok/cserealkatrészek

**Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	ERTE ES PZ ZH 16
Rendelési szám	6054580000
GTIN (EAN)	4032248052493
Qty.	1 Stück

Pótalkatrészek



A szigetelés csupaszítása után megfelelő érintkező vagy érvéghüvely krimpelhető a kábel végére. A krimpelés biztonságos kapcsolatot hoz létre a vezeték és az érintkező között, és egyre szélesebb körben helyettesíti a forrasztást. A krimpelés homogén, állandó kapcsolat kialakítását jelenti vezeték és csatlakozóelem között. A csatlakozás csak kiváló minőségű precíziós szerszámokkal alakítható ki. Az eredmény egy mechanikai és elektromos szempontból egyaránt biztonságos és megbízható csatlakozás. A Weidmüller mechanikus krimpelő szerszámok széles választékát kínálja. A kioldó mechanizmussal ellátott integrált racsnival az optimális krimpelésről gondoskodik. A Weidmüller-szerszámokkal készített krimpelt csatlakozások megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak.

Általános rendelési adatok

Típus	ERTE GRIFFE PZ	Változat
Rendelési szám	6202810000	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248512577	
Qty.	1 Stück	

PZ ZH 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Többszámítás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H10,0/24 ZH EB SV	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	6004940000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 17 mm, 12 mm, Elefántcsont színű	Multipack
GTIN (EAN)	4008190482718		bag
Qty.	100 Stück		
Típus	H10,0/26D R ZH SV	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	6004710000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 17 mm, 12 mm, piros	Multipack
GTIN (EAN)	4032248044221		bag
Qty.	100 Stück		
Típus	H10,0/26T ZH BR SV	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	6005170000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 17 mm, 12 mm, barna	Multipack
GTIN (EAN)	4008190482756		bag
Qty.	100 Stück		

szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
- 105 °C-ig hőálló

0,5–10,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 20 -7)

Anyag: E-Cu, horganyzott

Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

Általános rendelési adatok

Típus	H10,0/24DS ZH R	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	6018880000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 17 mm, 12 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4032248105830		
Qty.	100 Stück		
Típus	H10,0/30DS ZH R	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	6018890000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 23 mm, 18 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4032248105847		
Qty.	100 Stück		
Típus	H10,0/24S ZH EB	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	6018860000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 17 mm, 12 mm, Elefántcsont színű	loose
GTIN (EAN)	4032248105816		
Qty.	100 Stück		

A létrehozás dátuma 2024. június 11. 14:37:13 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

PZ ZH 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	H10,0/30S ZH EB	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	6018870000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 23 mm, 18 mm, Elefántcsont színű	loose
GTIN (EAN)	4032248105823		
Qty.	100 Stück		

Tartozékok/cserealkatrészek

**Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	ERTE ES PZ ZH 16
Rendelési szám	6054580000
GTIN (EAN)	4032248052493
Qty.	1 Stück

Pótalkatrészek



A szigetelés csupaszítása után megfelelő érintkező vagy érvéghüvely krimpelhető a kábel végére. A krimpelés biztonságos kapcsolatot hoz létre a vezeték és az érintkező között, és egyre szélesebb körben helyettesíti a forrasztást. A krimpelés homogén, állandó kapcsolat kialakítását jelenti vezeték és csatlakozóelem között. A csatlakozás csak kiváló minőségű precíziós szerszámokkal alakítható ki. Az eredmény egy mechanikai és elektromos szempontból egyaránt biztonságos és megbízható csatlakozás. A Weidmüller mechanikus krimpelő szerszámok széles választékát kínálja. A kioldó mechanizmussal ellátott integrált racsnival az optimális krimpelésről gondoskodik. A Weidmüller-szerszámokkal készített krimpelt csatlakozások megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak.

Általános rendelési adatok

Típus	ERTE GRIFFE PZ	Változat
Rendelési szám	6202810000	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248512577	
Qty.	1 Stück	

Tartozékok

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/29D ZH GE	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	6037560000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 24 mm, 18 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190493134		
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/29T ZH GN	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	6037700000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 24 mm, 18 mm, zöld	loose
GTIN (EAN)	4008190493509		
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/23T ZH GN	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	6037690000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, zöld	loose
GTIN (EAN)	4008190493486		
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/23D ZH GE	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	6037550000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190493127		
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/23 ZH SW	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	6037320000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190492793		
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/29 ZH SW	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	6037330000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 24 mm, 18 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190492809		
Qty.	100 Stück		

PZ ZH 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Többszámítás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/23D ZH GE SV	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	6004720000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, sárga	Multipack
GTIN (EAN)	4008190962210		bag
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/23 ZH SW SV	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	6004930000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, fekete	Multipack
GTIN (EAN)	4008190482701		bag
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/23T ZH GN SV	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	6005160000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, zöld	Multipack
GTIN (EAN)	4008190482749		bag
Qty.	100 Stück		

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H10,0/24D ZH R	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	6037570000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 17 mm, 12 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190493141		
Qty.	100 Stück		
Típus	H10,0/24T ZH BR	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	6037710000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 17 mm, 12 mm, barna	loose
GTIN (EAN)	4008190493516		
Qty.	100 Stück		
Típus	H10,0/30 ZH EB	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	6037350000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 23 mm, 18 mm, Elefántcsont színű	loose
GTIN (EAN)	4008190492823		
Qty.	100 Stück		

PZ ZH 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	H10,0/24 ZH EB	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	6037340000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 17 mm, 12 mm, Elefántcsont színű	loose
GTIN (EAN)	4008190492816		
Qty.	100 Stück		
Típus	H10,0/30D ZH R	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	6037580000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 23 mm, 18 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190493158		
Qty.	100 Stück		
Típus	H10,0/30T ZH BR	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	6037720000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 23 mm, 18 mm, barna	loose
GTIN (EAN)	4008190493530		
Qty.	100 Stück		

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H16,0/38 ZH GN	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	6037370000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 29 mm, 25 mm, zöld	loose
GTIN (EAN)	4008190492847		
Qty.	50 Stück		
Típus	H16,0/29D ZH BL	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	6037590000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 16 mm, kék	loose
GTIN (EAN)	4008190493165		
Qty.	50 Stück		
Típus	H16,0/38D ZH BL	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	6037600000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 29 mm, 25 mm, kék	loose
GTIN (EAN)	4008190493196		
Qty.	50 Stück		
Típus	H16,0/38T ZH W	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	6037740000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 29 mm, 25 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190493561		
Qty.	50 Stück		
Típus	H16,0/29T ZH W	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	6037730000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 16 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190493554		
Qty.	50 Stück		
Típus	H16,0/29 ZH GN	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	6037360000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 16 mm, zöld	loose
GTIN (EAN)	4008190492830		
Qty.	50 Stück		

A létrehozás dátuma 2024. június 11. 14:37:13 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.