

PZ 1.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Verzió	Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.14mm ² , 1.5mm ² , Trapéz alakú krimpelés
Rendelési szám	9017310000
Típus	PZ 1.5 ZERT
GTIN (EAN)	4008190279325
Qty.	1 Stück
Pótalkatrészek	9202810000

PZ 1.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	170 mm	Szélesség (coll)	6,693 inch
Nettó tömeg	205 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Krimpelő szerszám műanyag galléros vagy műanyag gallér nélküli érvég hüvelyekhez, 0,14 – 6 mm ²
-----------------	--

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Trapéz alakú krimpelés
-------------------------	------------------------

Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, max.	1,5 mm ²	Krimpelési tartomány, min.	0,14 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 16	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 26
Érintkező típusa	Iker-érvég hüvelyek műanyag gallérral vagy anélkül		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9,1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Letöltések

User Documentation	Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

PZ 1.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/16 ZH R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6037290000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190492762		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/26 ZH R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6037310000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190492786		
Qty.	100 Stück		
Típus	H1,5/20 ZH R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6037300000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190492779		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/20D ZH SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6037480000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190493059		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/16D ZH SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6037470000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190493042		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/26D ZH SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6037490000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190493066		
Qty.	100 Stück		

PZ 1.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Többszámítás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/14 R SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6026090000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros	Multipack
GTIN (EAN)	4008190137168		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/16 R SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6028350000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, piros	Multipack
GTIN (EAN)	4008190902117		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/14D SW SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019430000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete	Multipack
GTIN (EAN)	4008190107420		bag
Qty.	500 Stück		

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/14 GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6463000000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190024697		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/18D R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019110000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190174828		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/18 GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6025930000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190101497		
Qty.	500 Stück		

PZ 1.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	H1,0/16 GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6025950000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190037291		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/12D R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019070000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190029074		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/14D R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019080000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190090623		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/16D R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019100000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190159986		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/12 GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6040970000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190152222		
Qty.	500 Stück		

Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14 ZH OR SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6004440000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, narancssárga	Multipack
GTIN (EAN)	4008190198473		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,5/14D ZH W SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6004780000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, fehér	Multipack
GTIN (EAN)	4008190188481		bag
Qty.	500 Stück		

PZ 1.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Többszálas



- többszálas zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-szinkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,34/12 TK SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6025790000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Türkiz	Multipack
GTIN (EAN)	4008190121174		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,34/10 TK SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6026030000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, Türkiz	Multipack
GTIN (EAN)	4008190177171		bag
Qty.	500 Stück		

Többszálas



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
- 105 °C-ig hőálló

0,5–10,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 20 -7)

Anyag: E-Cu, horganyzott

Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/14S GE SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6025710000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga	Multipack
GTIN (EAN)	4008190031442		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/15S ZH GE SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6018650000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 12 mm, 8 mm, sárga	Multipack
GTIN (EAN)	4032248011407		bag
Qty.	500 Stück		

PZ 1.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Névl. vezeték-keresztmetszet 0,14 mm²

- Weidmüller-színkód
- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)

Általános rendelési adatok

Típus	H0,14/12 GR SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6028240000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke	Multipack
GTIN (EAN)	4008190902001		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,14/10T BR SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6028250000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, barna	Multipack
GTIN (EAN)	4008190902018		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,14/10 GR SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6005180000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, szürke	Multipack
GTIN (EAN)	4008190859909		bag
Qty.	500 Stück		

Érvéghüvely-csík, tekercsben



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14D GR BD GSP	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6005870000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke	Tekercs
GTIN (EAN)	4008190275938		
Qty.	5 000 Stück		
Típus	H0,75/14T BL BD GSP	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6005900000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék	Tekercs
GTIN (EAN)	4008190275969		
Qty.	5 000 Stück		
Típus	H0,75/14 W BD GSP	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6005820000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér	Tekercs
GTIN (EAN)	4008190275884		
Qty.	5 000 Stück		

PZ 1.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Névleges vezeték-keresztmetszet 0,25 mm² - 6,0 mm²0,25-6,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 24 - 10)

ónozott vörösréz

mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban

Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/10	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6004050000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190153052		
Qty.	1 000 Stück		
Típus	H1,0/10	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6282800000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190006662		
Qty.	1 000 Stück		
Típus	H1,5/10	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6186500000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190039592		
Qty.	1 000 Stück		
Típus	H1,5/18	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6004070000	Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 18 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190105761		
Qty.	1 000 Stück		
Típus	H0,75/6	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6282700000	Érvéghüvely, Standard, 6 mm, 6 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190019013		
Qty.	1 000 Stück		
Típus	H1,5/7	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6372700000	Érvéghüvely, Standard, 7 mm, 7 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190064525		
Qty.	1 000 Stück		
Típus	H0,75/10	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6542500000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190037482		
Qty.	1 000 Stück		
Típus	H0,5/6	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6282600000	Érvéghüvely, Standard, 6 mm, 6 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190184025		
Qty.	1 000 Stück		
Típus	H1,0/6	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6372600000	Érvéghüvely, Standard, 6 mm, 6 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190180263		
Qty.	1 000 Stück		
Típus	H1,5/12	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6004060000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 12 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190147938		
Qty.	1 000 Stück		

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 16:54:29 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

PZ 1.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	H0,25/5	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6018910000	Érvéghüvely, Standard, 5 mm, 5 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190068134		
Qty.	1 000 Stück		

Érvéghüvely-csík, tekercsben



- érvéghüvely-csík, tekercsben (5000 db)
- Weidmüller-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,34/12 TK BD GSP	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6004390000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Türkiz	Tekercs
GTIN (EAN)	4008190881016		
Qty.	5 000 Stück		

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/14D SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019120000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190153793		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/16D SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019130000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190023331		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/24D SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019150000	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190151676		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/16 R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6635100000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190141745		
Qty.	500 Stück		

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 16:54:29 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

PZ 1.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	H1,5/24 R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6565600000	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190187071		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/14 R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6463100000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190065089		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/18D SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019140000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190046026		
Qty.	500 Stück		

Többtáskás



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
- 105 °C-ig hőálló

0,5–10,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 20 -7)

Anyag: E-Cu, horganyzott

Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14S W SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6025700000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér	Multipack
GTIN (EAN)	4008190144104		bag
Qty.	500 Stück		

szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
- 105 °C-ig hőálló

0,5–10,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 20 -7)

Anyag: E-Cu, horganyzott

Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/14S R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6025980000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190080730		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/14DS SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6025240000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190085599		
Qty.	500 Stück		

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 16:54:29 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

PZ 1.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	H1,5/12S R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6025690000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190059439		
Qty.	500 Stück		

szállítás ömlesztve, műanyag tasakban

- többcsomagos táskában
- Weidmüller-színkód



Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/24 XS SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6202870000	Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 14.5 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4032248517947		
Qty.	100 Stück		

Érvéghüvely-csík, tekercsben

- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód



Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14 OR BD GSP	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6005810000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga	Tekercs
GTIN (EAN)	4008190275877		
Qty.	5 000 Stück		

Típus	H0,5/14D W BD GSP	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6005860000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér	Tekercs
GTIN (EAN)	4008190275921		
Qty.	5 000 Stück		

PZ 1.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód



Általános rendelési adatok

Típus	H0,34/12 TK	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6025770000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Türkiz	loose
GTIN (EAN)	4008190067960		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,34/10 TK	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6025750000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, Türkiz	loose
GTIN (EAN)	4008190105365		
Qty.	500 Stück		

Többszárú

- többszárú zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód



Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/18 GE SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6028340000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, sárga	Multipack bag
GTIN (EAN)	4008190902100		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/14D R SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019420000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros	Multipack bag
GTIN (EAN)	4008190189099		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/14 GE SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6026080000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga	Multipack bag
GTIN (EAN)	4008190026158		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/16 GE SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6028320000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, sárga	Multipack bag
GTIN (EAN)	4008190902087		
Qty.	500 Stück		

PZ 1.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	H1,0/12 GE SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6028310000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, sárga	Multipack
GTIN (EAN)	4008190902070		bag
Qty.	500 Stück		

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód



Általános rendelési adatok

Típus	H0,25/10 HBL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6025740000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, Világoskék	loose
GTIN (EAN)	4008190092054		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,25/12 HBL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6025760000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék	loose
GTIN (EAN)	4008190010027		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,25/12T GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6021020000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190184230		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,25/10T GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6021010000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190109103		
Qty.	500 Stück		

Érvéghüvely-csík, tekercsben



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/14S GN BD GSP	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6028370000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, zöld	Tekercs
GTIN (EAN)	4032248318537		
Qty.	5 000 Stück		

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 16:54:29 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

PZ 1.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	H1,5/14 R BD GSP	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6005840000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros	Tekercs
GTIN (EAN)	4008190275907		
Qty.	5 000 Stück		
Típus	H1,5/14D SW BD GSP	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6005890000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete	Tekercs
GTIN (EAN)	4008190275952		
Qty.	5 000 Stück		

Többtáskás



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
- 105 °C-ig hőálló

0,5–10,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 20 -7)

Anyag: E-Cu, horganyzott

Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/14S R SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6025720000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros	Multipack bag
GTIN (EAN)	4008190072681		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/14DS SW SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6028360000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete	Multipack bag
GTIN (EAN)	4032248023219		
Qty.	500 Stück		

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban

A következő vezetékekhez: 2 db 0,75 mm² (2 db AWG 18)

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/24D ZH GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6037430000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190493004		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/14T ZH HBL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6037610000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, Világoskék	loose
GTIN (EAN)	4008190493233		
Qty.	500 Stück		

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 16:54:29 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

PZ 1.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	H0,75/16D ZH GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6037420000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190492991		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/14D ZH GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6037410000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190492984		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/24 ZH W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6037250000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190492724		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/14 ZH W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6037230000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190853976		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/16 ZH W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6037240000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190492717		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/24T ZH HBL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6037630000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, Világoskék	loose
GTIN (EAN)	4008190493271		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/16T ZH HBL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6037620000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, Világoskék	loose
GTIN (EAN)	4008190493264		
Qty.	500 Stück		

Érvéghüvely-csík, tekercsben



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/14D R BD GSP	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6005880000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros	Tekercs
GTIN (EAN)	4008190275945		
Qty.	5 000 Stück		
Típus	H1,0/14 GE BD GSP	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6005830000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga	Tekercs
GTIN (EAN)	4008190275891		
Qty.	5 000 Stück		

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 16:54:29 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

PZ 1.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14D ZH W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6037380000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190492861		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,5/18 ZH OR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6037220000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, narancssárga	loose
GTIN (EAN)	4008190492694		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,5/16D ZH W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6037390000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190492878		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,5/14 ZH OR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6037200000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, narancssárga	loose
GTIN (EAN)	4008190492397		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,5/16 ZH OR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6037210000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, narancssárga	loose
GTIN (EAN)	4008190492687		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,5/18D ZH W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6037400000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190492892		
Qty.	500 Stück		

PZ 1.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/16D GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019050000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190033002		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/16 W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6025860000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190141967		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/14T HBL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6021040000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék	loose
GTIN (EAN)	4008190083168		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/12D GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019030000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190127787		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/18T HBL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6021060000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, Világoskék	loose
GTIN (EAN)	4008190071158		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/18D GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019060000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190049560		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/12 W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6040960000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190079826		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/12T HBL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6021030000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, Világoskék	loose
GTIN (EAN)	4008190152901		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/14 W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6046290000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190033248		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/14D GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019040000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190099077		
Qty.	500 Stück		

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 16:54:29 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

PZ 1.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	H0,75/16T HBL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6021050000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, Világoskék	loose
GTIN (EAN)	4008190096175		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/18 W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6025910000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190063702		
Qty.	500 Stück		

Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14D ZH GR SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6018520000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, szürke	Multipack bag
GTIN (EAN)	4008190097998		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/16D ZH GR SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6004770000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, szürke	Multipack bag
GTIN (EAN)	4008190038816		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/15T ZH BL SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6018570000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, Világoskék	Multipack bag
GTIN (EAN)	4008190272630		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/16 ZH W SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6004900000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, fehér	Multipack bag
GTIN (EAN)	4008190482671		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/14 ZH W SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6018510000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, fehér	Multipack bag
GTIN (EAN)	4008190019914		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/16T ZH HBL SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6005140000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, Világoskék	Multipack bag
GTIN (EAN)	4008190482725		
Qty.	500 Stück		

PZ 1.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/16 ZH R SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6004410000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, piros	Multipack
GTIN (EAN)	4008190009397		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/20D SW ZH SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6004750000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, fekete	Multipack
GTIN (EAN)	4008190055431		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/20 ZH R SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6004920000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, piros	Multipack
GTIN (EAN)	4008190482695		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/16D ZH SW SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6004420000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, fekete	Multipack
GTIN (EAN)	4008190167455		bag
Qty.	500 Stück		

többcsomagos zacskóban



- többcsomagos táskában
- Weidmüller-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/19,5X SW SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6006630000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 10 mm, fekete	Multipack
GTIN (EAN)	4008190332266		bag
Qty.	100 Stück		
Típus	H1,5/17,5X SW SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6006590000	Érvéghüvely, Standard, 13 mm, 8 mm, fekete	Multipack
GTIN (EAN)	4008190332259		bag
Qty.	100 Stück		

PZ 1.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- többcsomagos táskában
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,34/11 S TK	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6204090000	Érvéghüvely, Standard, 6 mm, 6 mm, Türkiz	loose
GTIN (EAN)	4032248593026		
Qty.	500 Stück		

szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
- 105 °C-ig hőálló

0,5–10,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 20 -7)

Anyag: E-Cu, horganyzott

Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14DS GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	62028580000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4032248159475		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/19DS ZH GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6202830000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 12 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4032248515776		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/14TS HBL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6018550000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék	loose
GTIN (EAN)	4008190207991		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/15S W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6204240000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 9 mm, Világoskék	loose
GTIN (EAN)	4032248621545		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/19TS ZH HBL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6202840000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 16 mm, 12 mm, Világoskék	loose
GTIN (EAN)	4032248515783		
Qty.	500 Stück		

PZ 1.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	H0,75/14S W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6025960000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190009878		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/19S ZH W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6020820000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 12 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4032248515769		
Qty.	500 Stück		

Többtáskás

- Weidmüller-színkód
- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)



Általános rendelési adatok

Típus	H0,25/12T GE SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6021220000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga	Multipack bag
GTIN (EAN)	4008190153786		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,25/12 HBL SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6025780000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék	Multipack bag
GTIN (EAN)	4008190053239		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,25/10 HBL SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6026050000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, Világoskék	Multipack bag
GTIN (EAN)	4008190138288		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,25/10T GE SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6021210000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, sárga	Multipack bag
GTIN (EAN)	4008190045555		
Qty.	500 Stück		

PZ 1.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/19 ZH GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6037270000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 16 mm, 12 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190492748		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/15D ZH R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6037440000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190493011		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/19D ZH R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6037450000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 16 mm, 12 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190493028		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/25D ZH R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6037460000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 22 mm, 18 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190493035		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/25 ZH GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6037280000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 22 mm, 18 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190492755		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/15 ZH GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6037260000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190492731		
Qty.	500 Stück		

PZ 1.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/16 W SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6028290000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, fehér	Multipack
GTIN (EAN)	4008190902056		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/14T HBL SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6021230000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék	Multipack
GTIN (EAN)	4008190153106		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/12 W SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6028280000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, fehér	Multipack
GTIN (EAN)	4008190902216		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/14D GR SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019410000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke	Multipack
GTIN (EAN)	4008190164096		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/14 W SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6026070000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér	Multipack
GTIN (EAN)	4008190187163		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/18 W SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6028300000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fehér	Multipack
GTIN (EAN)	4008190902063		bag
Qty.	500 Stück		

PZ 1.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Többsomagos



- többsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/19D ZH R SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6004760000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 16 mm, 12 mm, piros	Multipack
GTIN (EAN)	4008190160951		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/15 ZH GE SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6018530000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 12 mm, 8 mm, sárga	Multipack
GTIN (EAN)	4008190066925		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/19 ZH GE SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6004910000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 16 mm, 12 mm, sárga	Multipack
GTIN (EAN)	4008190482688		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/15D ZH R SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6018540000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 12 mm, 8 mm, piros	Multipack
GTIN (EAN)	4008190188832		bag
Qty.	500 Stück		

Többsomagos



- többsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14 OR SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6026060000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga	Multipack
GTIN (EAN)	4008190122201		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,5/12 OR SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6028260000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, narancssárga	Multipack
GTIN (EAN)	4008190902025		bag
Qty.	500 Stück		

PZ 1.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	H0,5/16 OR SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6028270000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, narancssárga	Multipack
GTIN (EAN)	4008190902049		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,5/14D W SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019400000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér	Multipack
GTIN (EAN)	4008190066024		bag
Qty.	500 Stück		

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/18D W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	1076990000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4032248834624		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,5/12 OR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6409500000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, narancssárga	loose
GTIN (EAN)	4008190090456		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,5/14D W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019010000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190120931		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,5/18 OR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	1076980000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, narancssárga	loose
GTIN (EAN)	4032248834631		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,5/16 OR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6025870000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, narancssárga	loose
GTIN (EAN)	4008190025045		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,5/14 OR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6690700000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga	loose
GTIN (EAN)	4008190015770		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,5/12D W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019000000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190085728		
Qty.	500 Stück		

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 16:54:29 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

PZ 1.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	H0,5/16D W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019020000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190047108		
Qty.	500 Stück		

szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
- 105 °C-ig hőálló

0,5–10,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 20 -7)

Anyag: E-Cu, horganyzott

Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/14S R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6018560000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190207984		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/15S ZH GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6018690000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 12 mm, 8 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4032248017720		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/22DS R ZH	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6036330000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 14 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4032248338566		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/14S GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6025970000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190063733		
Qty.	500 Stück		

szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/16S OR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6020290000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, narancssárga	loose
GTIN (EAN)	4032248519026		
Qty.	500 Stück		

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 16:54:29 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

PZ 1.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	H0,5/14S OR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6004560000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga	loose
GTIN (EAN)	4008190286132		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,5/14S W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6004590000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190862060		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,5/16 DS W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6202910000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4032248519019		
Qty.	500 Stück		

PZ 1.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pótalkatrészek

Pótalkatrészek



A szigetelés csupaszítása után megfelelő érintkező vagy érvéghüvely krimpelhető a kábel végére. A krimpelés biztonságos kapcsolatot hoz létre a vezeték és az érintkező között, és egyre szélesebb körben helyettesíti a forrasztást. A krimpelés homogén, állandó kapcsolat kialakítását jelenti vezeték és csatlakozóelem között. A csatlakozás csak kiváló minőségű precíziós szerszámokkal alakítható ki. Az eredmény egy mechanikai és elektromos szempontból egyaránt biztonságos és megbízható csatlakozás. A Weidmüller mechanikus krimpelő szerszámok széles választékát kínálja. A kioldó mechanizmussal ellátott integrált racsni az optimális krimpelésről gondoskodik. A Weidmüller-szerszámokkal készített krimpelt csatlakozások megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak.

Általános rendelési adatok

Típus	ERTE GRIFFE PZ	Verzió
Rendelési szám	6202810000	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248512577	
Qty.	1 Stück	