

STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Vágó-, csupaszoló és krimpelő szerszámok a csatlakoztatott érvéghüvely-szalagokhoz**

- Vágás
- Csupaszolás
- Krimpelés
- Az érvéghüvelyek automatikus betöltése
- A racsnival precíz krimpelést garantál
- Kioldás opció helytelen üzemelés esetén
- Hatékony: csak egy szerszám szükséges a vezetékezési munkához, így jelentős időt takaríthatunk meg
- Kizárólag összekapcsolt, egyenként 50 darabból álló Weidmüller érvéghüvely-szalagokat lehet megmunkálni. Az érvéghüvelyek tekercsen való használata károsodáshoz vezethet.

Általános rendelési adatok

Verzió	Vágó, csupaszoló és krimpelő szerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Trapéz alakú krimpelés
Rendelési szám	9020000000
Típus	STRIPAX PLUS 2.5
GTIN (EAN)	4008190067267
Qty.	1 Stück
Pótalkatrészek	9050340000 2917160000

STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	210 mm	Szélesség (coll)	8,268 inch
Nettó tömeg	248,63 g		

Műszaki adatok

Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül	Árucikk leírása	Présszerszám
----------	--	-----------------	--------------

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Trapéz alakú krimpelés	Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	2,5 mm ²
Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0,5 mm ²		

Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, max.	2,5 mm ²	Krimpelési tartomány, min.	0,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 14	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 20
Érintkező típusa	Láncolt érvéghüvelyek csíkban		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9,1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012



Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Product Change Notification	Technische Änderung für Crimpwerkzeug stripax plus 2.5 Technical change to Crimping tool Stripax plus 2.5
User Documentation	Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok**Felhasználási példa****Felhasználási példa****Felhasználási példa**

STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pótalkatrészek

Tartozékok/cserealkatrészek

**Vágó-, csupaszoló és krimpelő szerszámok a csatlakoztatott érvéghüvely-szalagokhoz**

- Vágás
- Csupaszolás
- Krimpelés
- Az érvéghüvelyek automatikus betöltése
- A racsní precíz krimpelést garantál
- Kioldás opció helytelen üzemelés esetén
- Hatékony: csak egy szerszám szükséges a vezetékezési munkához, így jelentős időt takaríthatunk meg
- Kizárólag összekapcsolt, egyenként 50 darabból álló Weidmüller érvéghüvely-szalagokat lehet megmunkálni. Az érvéghüvelyek tekercsen való használata károsodáshoz vezethet.

Általános rendelési adatok

Típus ERTE AIME SPX P II

Rendelési szám [917160000](#)

GTIN (EAN) 4099986548121

Qty. 1 Stück

Típus ERSATZMESSER STRIPAX PL Verzió

Rendelési szám [050340000](#) Pót vágókés

GTIN (EAN) 4008190350949

Qty. 5 Stück

STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14D GR BD	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6004300000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke	Reel
GTIN (EAN)	4008190154837		packaged
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/14T HBL BD	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6004310000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék	Reel
GTIN (EAN)	4008190179298		packaged
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/14 W BD	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6004290000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér	Reel
GTIN (EAN)	4008190006778		packaged
Qty.	500 Stück		

Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/14 R BD	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6004340000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros	Tape
GTIN (EAN)	4008190080723		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/14D SW BD	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6004350000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete	Reel
GTIN (EAN)	4008190005474		packaged
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/14T SW BD	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6021960000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete	Reel
GTIN (EAN)	4008190262389		packaged
Qty.	500 Stück		

STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/14T GR BD	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6004370000	Érvéghüvely, Standard, 11 mm, 8 mm, szürke	Reel
GTIN (EAN)	4008190052508		packaged
Qty.	500 Stück		
Típus	H2,5/14D BL BD	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6004360000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék	Reel
GTIN (EAN)	4008190083397		packaged
Qty.	500 Stück		

Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/14D R BD	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6004330000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros	Reel
GTIN (EAN)	4008190047498		packaged
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/14T R BD	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6021950000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros	Reel
GTIN (EAN)	4008190262747		packaged
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/14 GE BD	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6004320000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga	Reel
GTIN (EAN)	4008190167523		packaged
Qty.	500 Stück		


STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok/cserealkatrészek



Vágó-, csupaszoló és krimpelő szerszámok a csatlakoztatott érvéghüvely-szalagokhoz

- Vágás
- Csupaszolás
- Krimpelés
- Az érvéghüvelyek automatikus betöltése
- A racsnival precíz krimpelést garantál
- Kioldás opció helytelen üzemelés esetén
- Hatékony: csak egy szerszám szükséges a vezetékezési munkához, így jelentős időt takaríthatunk meg
- Kizárólag összekapcsolt, egyenként 50 darabból álló Weidmüller érvéghüvely-szalagokat lehet megmunkálni. Az érvéghüvelyek tekercsen való használata károsodáshoz vezethet.

Általános rendelési adatok

Típus	ERTE AIME SPX P II
Rendelési szám	6917160000
GTIN (EAN)	4099986548121
Qty.	1 Stück

Típus	ERSATZMESSER STRIPAX PL	Verzió
Rendelési szám	6050340000	Pót vágókés
GTIN (EAN)	4008190350949	
Qty.	5 Stück	

Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14 OR BD	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6004270000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga	Reel
GTIN (EAN)	4008190091774		packaged
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,5/14T W BD	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6021930000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér	Reel
GTIN (EAN)	4008190262402		packaged
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,5/14D W BD	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6004280000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér	Reel
GTIN (EAN)	4008190162627		packaged
Qty.	500 Stück		