

CRIMPER 6 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Változat	Szerszámok, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² , Trapéz alakú krimpelés
Rendelési szám	9040530000
Típus	CRIMPER 6 Z
GTIN (EAN)	4008190461102
Qty.	1 Stück

CRIMPER 6 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	30 mm	Mélység (coll)	1,181 inch
Magasság	78 mm	Magasság (coll)	3,071 inch
Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7,874 inch
Nettó tömeg	377,61 g		

Műszaki adatok

Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül	Árucikk leírása	Krimpelő számszám érvéghüvelyekhez, 0,5 – 6 mm ²
----------	--	-----------------	---

Számszámjellemzők - krimpelés

5. krimpelő profil	6 mm ²	Krimpelési típus/profil	Trapéz alakú krimpelés
--------------------	-------------------	-------------------------	------------------------

Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, max.	6 mm ²	Krimpelési tartomány, min.	0,5 mm ²
Érintkező típusa	Iker-érvéghüvelyek műanyag gallérral vagy anélkül		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9,1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11
ECLASS 14.0	21-04-38-11		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012
RoHS megfelelési állapot	Nem érintett

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--