

## LIR 6M6 V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## Szigetelt PVC gyűrűs kábelcsatlakozó

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

## Általános rendelési adatok

Verzió	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
Rendelési szám	<a href="#">9200250000</a>
Típus	LIR 6M6 V
GTIN (EAN)	4032248410071
Qty.	100 Stück

## LIR 6M6 V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	8,1 mm	Mélység (coll)	0,319 inch
Szélesség	29,5 mm	Szélesség (coll)	1,161 inch
Nettó tömeg	1,9 g		

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Szigetelt gyűrűs kábelcsatlakozó, 6,0 mm <sup>2</sup> / M6
-----------------	------------------------------------------------------------------

## Csatlakozások

Anyag/műanyag	PVC	Azonosító szín	sárga
Belső átmérő (d1)	6,4 mm	Csatlakozás hossz (l)	24,65 mm
Csatlakozósűrűség (S1)	1 mm	Külső átmérő (d)	12 mm
Méret	M 6	Méret (csavar)	M 6
Műanyag gallér hossza (b)	14,15 mm	Műanyag gallér átmérője (D)	6,4 mm
Szigetelés	Rendelkezésre áll	Vezeték-keresztmetszet	6 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	4 mm <sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9,1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92
ECLASS 12.0	27-40-02-92	ECLASS 13.0	27-40-02-92

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

## LIR 6M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmüller.com

## Tartozékok

## Crimping tools



**Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz**  
kábelcsatlakozók, kivezető csatlakozók, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

## Általános rendelési adatok

Típus	CTI 6 G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6202850000</a>	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelcsatlakozókhoz,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovális sajtolás, Párhuzamos krimpelés
Qty.	1 Stück	
Típus	CTI 6	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6006120000</a>	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovális sajtolás, Kettős krimpelés
Qty.	1 Stück	