

## MULTI-STRIPAX 16 SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Flexibilis és merev, speciális szigetelőanyagú vezetékhez
- Kiváló minőségű csupaszolás ipari alkalmazásokhoz (teljesítési a repülőgépipari követelményeket)
- A speciális alakú kések különleges típusú szigetelések és vezeték-konfigurációk csupaszolását is lehetővé teszik
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- Rendkívül sokoldalú a cserélhető csupaszoló egységeknek köszönhetően
- A csupaszolás eredménye tetszőleges alkalommal megismételhető
- Nem károsodik a vezeték
- Masszív kivitelének köszönhetően tartós és megbízható szerszám
- Belső vágási funkció

## Általános rendelési adatok

Változat	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
Rendelési szám	<a href="#">9202220000</a>
Típus	MULTI-STRIPAX 16 SL
GTIN (EAN)	4032248486151
Qty.	1 Stück

## MULTI-STRIPAX 16 SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	40 mm	Mélység (coll)	1,575 inch
Magasság	85 mm	Magasság (coll)	3,346 inch
Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9,842 inch
Nettó tömeg	550 g		

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csupaszoló és vágószerszám PVC szigetelésű vezetékekhez, 16 mm <sup>2</sup> , speciális konfigurációkban
-----------------	--

## Csupaszoló szerszámok

Csupaszolási hossz, min.	2 mm	Csupaszolási tartomány AWG, max.	6 AWG
Csupaszolási tartomány AWG, min.	8 AWG	Kábeltípus	Hajlékony és merev vezeték PVC szigeteléssel
Vezeték-keresztmetszet (vágási kapacitás)	6 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, max.	16 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	6 mm <sup>2</sup>	max. vágási kapacitás, finomsodrat	6 mm <sup>2</sup>
max. vágási kapacitás, szalag	10.2 mm x 4 mm	max. vágási kapacitás, tömör	2,5 mm <sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002 109	ETIM 7.0	EC002 109
ETIM 8.0	EC002 109	ETIM 9.0	EC002 109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9,1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Letöltések

User Documentation	<a href="#">Manual</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

## MULTI-STRIPAX 16 SL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### Felhasználási példa



## MULTI-STRIPAX 16 SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tartozékok/cserealkatrészek



- Flexibilis és merev, speciális szigetelőanyagú vezetékekhez
- Kiváló minőségű csupaszolás ipari alkalmazásokhoz (teljesítési a repülőgépipari követelményeket)
- A speciális alakú kések különleges típusú szigetelések és vezeték-konfigurációk csupaszolását is lehetővé teszik
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- Rendkívül sokoldalú a cserélhető csupaszoló egységeknek köszönhetően
- A csupaszolás eredménye tetszőleges alkalommal megismételhető
- Nem károsodik a vezeték
- Masszív kivitelének köszönhetően tartós és megbízható szerszám
- Belső vágási funkció

## Általános rendelési adatok

Típus	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6202260000</a>	Betét
GTIN (EAN)	4032248486205	
Qty.	1 Stück	
Típus	ERAN MULTI-STRIPAX	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6203100000</a>	Pót ütközőkészlet
GTIN (EAN)	4032248538102	
Qty.	1 Stück	
Típus	AIE MULTI-STRIPAX GKWLW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6205770000</a>	Betét
GTIN (EAN)	4032248836291	
Qty.	1 Stück	
Típus	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6204550000</a>	Betét
GTIN (EAN)	4032248671090	
Qty.	1 Stück	
Típus	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6204570000</a>	Betét
GTIN (EAN)	4032248671113	
Qty.	1 Stück	
Típus	AIE MULTI-SPX 0.75-4°SL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6203730000</a>	Betét
GTIN (EAN)	4032248576449	
Qty.	1 Stück	
Típus	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6202270000</a>	Betét
GTIN (EAN)	4032248486212	
Qty.	1 Stück	
Típus	ERME MULTI-STRIPAX	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6203070000</a>	Pót vágókés
GTIN (EAN)	4032248538096	
Qty.	1 Stück	

**MULTI-STRIPAX 16 SL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tartozékok**

Típus	AIE MULTI-STRIPAX ASI	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6202300000</a>	Betét
GTIN (EAN)	4032248486250	
Qty.	1 Stück	
Típus	AIE MULTI-STRIPAX POF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1212770000</a>	Betét
GTIN (EAN)	4032248994434	
Qty.	1 Stück	
Típus	AIE MULTI-STRIPAX AWG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6202280000</a>	Betét
GTIN (EAN)	4032248486236	
Qty.	1 Stück	
Típus	AIE MULTI-STRIPAX PV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1204280000</a>	Betét
GTIN (EAN)	4032248987030	
Qty.	1 Stück	