

## WQV 70N/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



## Általános rendelési adatok

Változat	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Ezüstszürke, 192 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 20.50, Szigetelt: Nem, Szélesség: 9.5 mm
Rendelési szám	<a href="#">9512250000</a>
Típus	WQV 70N/3
GTIN (EAN)	4008190403935
Qty.	5 Stück

## WQV 70N/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	18,6 mm	Mélység (coll)	0,732 inch
Magasság	51 mm	Magasság (coll)	2,008 inch
Szélesség	9,5 mm	Szélesség (coll)	0,374 inch
Nettó tömeg	37,75 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

## Anyag adatok

Anyag	Ónozott réz	Szín	Ezüstsürke
-------	-------------	------	------------

## Rendszer specifikációk

Változat	Sorkapcsokhoz
----------	---------------

## Keresztösszekötő

Keresztkötött kapcsok száma	3	Névleges áram, többpólusú	192 A
Típus	Keresztösszekötő		

## Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	becsavart állapotban
-----------------	----------------------

## Méretetek

Raszter mm-ben (P)	20,5 mm
--------------------	---------

## Névleges adatok

Névleges áram	192 A
---------------	-------

## Általános

Pólusszám	3
-----------	---

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül

**WQV 70N/3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Tanúsítványok**

ROHS

Megfelel

**Letöltések**

Engineering Data

[CAD data – 36042\\_WQV\\_70N-3\\_DXF.dxf](#)[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)[Instruction](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok

## WQV 70N/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Távtartó hüvely



## Általános rendelési adatok

Típus	VH 25.2/8/6.4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1967110000</a>	W-sorozat, Távtartó hüvely
GTIN (EAN)	4032248739196	
Qty.	5 Stück	

## Vágó- és lyukasztó szerszámok keresztösszekötőkhöz



- Weidmüller Z-sorozatú keresztösszekötőkhöz
- WQV 2.5 - WQV 35 méretű keresztösszekötőkhöz
- WTR 2.5 és WSI 6 sorkapcsok keresztösszekötő ablakaihoz

## Általános rendelési adatok

Típus	WAW 1 NEUTRAL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6004500000</a>	Különböző szerszámok
GTIN (EAN)	4008190053925	
Qty.	1 Stück	