

KLIPPON K MF KIT 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Abbildung ähnlich

A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

Általános rendelési adatok

Verzió	Klippon K (aluminium empty enclosure), Rögzítőláb, Rögzítőfülek, Magasság: 70 mm, Szélesség: 33.5 mm, Mélység: 12 mm, Anyag: 1.4301 rozsdamentes acél, ezüst
Rendelési szám	9527590000
Típus	KLIPPON K MF KIT 25
GTIN (EAN)	4032248014071
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 7:01:04 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

KLIPPON K MF KIT 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	12 mm	Mélység (coll)	0,472 inch
Magasság	70 mm	Magasság (coll)	2,756 inch
Szélesség	33,5 mm	Szélesség (coll)	1,319 inch
Nettó tömeg	127,1 g		

Tartozékok általános információi

Anyag	1.4301 rozsdamentes acél	Rögzítés típusa	becsavart állapotban
-------	--------------------------	-----------------	----------------------

Általános információ

Anyag	1.4301 rozsdamentes acél	Rögzítés típusa	becsavart állapotban
-------	--------------------------	-----------------	----------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9,1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
ECLASS 12.0	27-18-28-07	ECLASS 13.0	27-18-28-07

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	