

## KLIPPON K MF KIT 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

## Általános rendelési adatok

Változat	Klippon K (aluminium empty enclosure), Rögzítőláb, Rögzítőfülek, Magasság: 70 mm, Szélesség: 33.5 mm, Mélység: 12 mm, Anyag: 1.4301 rozsdamentes acél, ezüst
Rendelési szám	<a href="#">9529080000</a>
Típus	KLIPPON K MF KIT 16
GTIN (EAN)	4008190916299
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. június 4. 12:35:42 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## KLIPPON K MF KIT 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	12 mm	Mélység (coll)	0,472 inch
Magasság	70 mm	Magasság (coll)	2,756 inch
Szélesség	33,5 mm	Szélesség (coll)	1,319 inch
Nettó tömeg	124 g		

## Tartozékok általános információi

Anyag	1.4301 rozsdamentes acél	Rögzítés típusa	becsavart állapotban
-------	--------------------------	-----------------	----------------------

## Általános információ

Anyag	1.4301 rozsdamentes acél	Rögzítés típusa	becsavart állapotban
-------	--------------------------	-----------------	----------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9,1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
ECLASS 12.0	27-18-28-07	ECLASS 13.0	27-18-28-07

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	