

MP MPC 07/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Rögzítőlemezek, 1,5 mm vastag rozsdamentes acél,
galvanizált

Általános rendelési adatok

Verzió	MPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőlemez, Rögzítőlemez, Magasság: 75 mm, Szélesség: 125 mm, Anyag: Horganyzott acéllemez, galvanizált
Rendelési szám	9535540000
Típus	MP MPC 07/12
GTIN (EAN)	4032248009268
Qty.	10 Stück

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 11:11:38 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

MP MPC 07/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	75 mm	Magasság (coll)	2,953 inch
Szélesség	125 mm	Szélesség (coll)	4,921 inch
Nettó tömeg	5,2 g		

Általános információ

Anyag	Horganyzott acéllemez	Felületi minőség	galvanizált
Rögzítés típusa	becsavart állapotban		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9,1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

MP MPC 07/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Vízszintes

Tartozékok



Általános rendelési adatok

Típus	TS15X5 ST MPC1217 VER	Verzió
Rendelési szám	6000037598	Sín, TS 15, Szélesség: 4.13 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott
GTIN (EAN)	4050118653106	
Qty.	20 Stück	
Típus	TS15X5 ST MPC0712 VER	Verzió
Rendelési szám	6000037599	Sín, TS 15, Szélesség: 55 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott
GTIN (EAN)	4050118653113	
Qty.	20 Stück	