

MP MPC 17/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Rögzítőlemezek, 1,5 mm vastag rozsdamentes acél,
galvanizált

Általános rendelési adatok

Verzió	MPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőlemez, Rögzítőlemez, Magasság: 175 mm, Szélesség: 175 mm, Anyag: Horganyzott acéllemez, galvanizált
Rendelési szám	9535570000
Típus	MP MPC 17/17
GTIN (EAN)	4032248009305
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 9:33:04 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

MP MPC 17/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Magasság	175 mm	Magasság (coll)	6,89 inch
Szélesség	175 mm	Szélesség (coll)	6,89 inch
Nettó tömeg	251,3 g		

Általános információ

Anyag	Horganyzott acéllemez	Felületi minőség	galvanizált
Rögzítés típusa	becsavart állapotban		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9,1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

MP MPC 17/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Függőleges

Tartozékok



Általános rendelési adatok

Típus	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	Verzió
Rendelési szám	6000037600	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 90 mm, foglalat nélkül, Acél,
GTIN (EAN)	4050118653120	galvanizált ónbevonat, passzívált
Qty.	20 Stück	