

FPC 30/30/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Középméretű polikarbonát házak

Az FPC sorozatú házak az MPC sorozat következő generációját jelentik. Azonos anyag tulajdonságokkal, az FPC sorozat még nagyobb tartozék választékkal rendelkezik és így tovább bővíti a lehetséges alkalmazások körét.

Jellemzők:

- 6 méret 2 változatban
- Szürke vagy átlátszó fedél
- Fedél ólomtömítéses furatokkal
- A rögzítőfuratok a tömített területen kívül
- Menet a sorkapocssínekre, szerelőlapokra és NYÁK-okra történő rögzítéshez
- Bőséges tartozékválaszték A Weidmüller a házakat a felhasználó igényeit kielégítve tudja gyártani és szállítani, felszerelve az összes szükséges sorkapoccsal és tömszelencével.

Általános rendelési adatok

Verzió	FPC (polycarbonate empty enclosure), Üres ház, Magasság: 300 mm, Szélesség: 300 mm, Mélység: 132 mm, Anyag: Polikarbonát, kezeletlen, Világosszürke
Rendelési szám	9535750000
Típus	FPC 30/30/13 7035
GTIN (EAN)	4032248009855
Qty.	1 Stück

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	132 mm	Mélység (coll)	5,197 inch
Magasság	300 mm	Magasság (coll)	11,811 inch
Szélesség	300 mm	Szélesség (coll)	11,811 inch
Nettó tömeg	2 085 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-50 °C...130 °C
-------------------	-----------------

Tömszelencék, felső/alsó

M12	38	M16	21
M20	12	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2	M63	2

Tömszelencék, jobb

M12	38	M16	21
M20	12	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2	M63	2

függőleges összeállítás

WDU 10 / ZDU 10	2x20	WDU 16 / ZDU 16	2x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x40	WDU 35 / ZDU 35	2x12
WDU 4 / ZDU 4	2x33	WDU 6 / ZDU 6	2x25

vízszintes összeállítás

WDU 10 / ZDU 10	1x20	WDU 16 / ZDU 16	1x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x40	WDU 35 / ZDU 35	1x12
WDU 4 / ZDU 4	1x33	WDU 6 / ZDU 6	1x25

Általános információ

Aljzatperem	Nem	Anyag	Polikarbonát
Anyagvastagság	3,5 mm	Fedél	Igen
Fedél kiegészítő	4 poliamid keresztornyos csavarhúzó	Fedélcsavarok nyomatéka	0,8 Nm
Fedélcsavarok száma	4	Felhasználási területek	Építési rendszerek és technológia, Közlekedéstechnika, Csomagolóipar, Gépgyártás
Felületi minőség	kezeletlen	Ház kiegészítő	7,5 mm furatok
Integrált rögzítést	az önmetsző csavaroknak köszönhetően	Szerelőnyílás: magasság	296,5 mm
Szerelőnyílás: szélesség	296,5 mm	Tömítés anyaga	Poliuretán
Védelmi osztály	IP66, IP67	Ütésállóság	IK08
Üzemi hőmérséklet, max.	130 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C

Műszaki adatok

Besorolások

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9,1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések


Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

FPC 30/30/13 7035**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

FPC 30/30/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Zsanér

MPC sorozatok, csuklópántok, 2 készlet



Általános rendelési adatok

Típus	HG FPC	Verzió
Rendelési szám	6535990000	FPC (polycarbonate empty enclosure), Külső csatlakozó, Zsanér,
GTIN (EAN)	4032248009701	Magasság: 40 mm, Szélesség: 50 mm, Mélység: 16.5 mm, Anyag:
Qty.	1 Stück	Műanyag, Világosszürke

FPC

Rögzítőlemezek, 1,5 mm vastag rozsdamentes acél,
galvanizált

Általános rendelési adatok

Típus	MP FPC 30/30	Verzió
Rendelési szám	6535950000	FPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőlemez, Rögzítőlemez,
GTIN (EAN)	4032248009671	Magasság: 260 mm, Szélesség: 260 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag:
Qty.	1 Stück	Lemezacél, galvanizált, ezüst

FPC 30/30/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Függőleges

Tartozékok



Általános rendelési adatok

Típus	TS35X7.5 ST FPC 30 HOR	Verzió
Rendelési szám	6000037559	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 265 mm, aljzattal, foglalat nélkül,
GTIN (EAN)	4050118653236	Acél, galvanizált, krómozott
Qty.	20 Stück	
Típus	TS35X7.5 ST FPC 30 VER	Verzió
Rendelési szám	6000037561	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 265 mm, aljzattal, foglalat nélkül,
GTIN (EAN)	4050118653250	Acél, galvanizált, krómozott
Qty.	20 Stück	

Szellőződugók - DAE



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	DAE M12 PA LONG	Verzió
Rendelési szám	1868570000	DAE (szellőzőelem), Kiegyenlítő elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440429	IP68, IP69K, Poliamid 6
Qty.	10 Stück	
Típus	DAE M12 SS	Verzió
Rendelési szám	1868550000	DAE (szellőzőelem), Kiegyenlítő elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440405	IP68, IP69K, nemesacél 1.4305 (303)
Qty.	10 Stück	

FPC 30/30/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Külső rögzítőfülek

Külső csatlakozószemek, 4 részes készletben



Általános rendelési adatok

Típus	MF FPC	Verzió
Rendelési szám	6536040000	FPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőláb, Rögzítőfülek,
GTIN (EAN)	4032248009442	Magasság: 40 mm, Szélesség: 19 mm, Mélység: 35.5 mm, Anyag:
Qty.	1 Stück	Poliamid, Világosszürke

Földelőcsap

Tartozékok



Általános rendelési adatok

Típus	PEBZ M10 S4 SET	Verzió
Rendelési szám	1283440000	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő töcsavar, Egyéb,
GTIN (EAN)	4050118073362	Magasság: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Anyag:
Qty.	1 Stück	Nemesacél 1.4404 (316 L)
Típus	PEBZ M10 BR SET	Verzió
Rendelési szám	1277220000	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő töcsavar, Egyéb,
GTIN (EAN)	4050118067019	Magasság: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Anyag:
Qty.	1 Stück	Sárgaréz
Típus	PEBZ M6 S4 SET	Verzió
Rendelési szám	1283430000	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő töcsavar, Egyéb,
GTIN (EAN)	4050118073607	Magasság: 12.3 mm, Szélesség: 12.3 mm, Mélység: 42 mm, Anyag:
Qty.	1 Stück	Nemesacél 1.4404 (316 L)
Típus	PEBZ M6 BR SET	Verzió
Rendelési szám	1277250000	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő töcsavar, Egyéb,
GTIN (EAN)	4050118067149	Magasság: 12.3 mm, Szélesség: 12.3 mm, Mélység: 42 mm, Anyag:
Qty.	1 Stück	Sárgaréz