

FPC 30/40/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Középméretű polikarbonát házak

Az FPC sorozatú házak az MPC sorozat következő generációját jelentik. Azonos anyag tulajdonságokkal, az FPC sorozat még nagyobb tartozék választékkal rendelkezik és így tovább bővíti a lehetséges alkalmazások körét.

Jellemzők:

- 6 méret 2 változatban
- Szürke vagy átlátszó fedél
- Fedél ólomtömítéssel
- A rögzítőfuratok a tömített területen kívül
- Menet a sorkapocsínekre, szerelőlapokra és NYÁK-okra történő rögzítéshez
- Bőséges tartozékválaszték A Weidmüller a házakat a felhasználó igényeit kielégítve tudja gyártani és szállítani, felszerelve az összes szükséges sorkapoccsal és tömszelencével.

Általános rendelési adatok

Változat	FPC (polycarbonate empty enclosure), Üres ház, Magasság: 300 mm, Szélesség: 400 mm, Mélység: 132 mm, Anyag: Polikarbonát, kezeletlen, Világosszürke
Rendelési szám	9535770000
Típus	FPC 30/40/13 7035
GTIN (EAN)	4032248009862
Qty.	1 Stück

FPC 30/40/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	132 mm	Mélység (coll)	5,197 inch
Magasság	300 mm	Magasság (coll)	11,811 inch
Szélesség	400 mm	Szélesség (coll)	15,748 inch
Nettó tömeg	2 624 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-50 °C...130 °C
-------------------	-----------------

Tömszelencék, felső/alsó

M12	56	M16	30
M20	18	M25	12
M32	5	M40	4
M50	4	M63	3

Tömszelencék, jobb

M12	38	M16	21
M20	12	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2	M63	2

függőleges összeállítás

WDU 10 / ZDU 10	3x20	WDU 16 / ZDU 16	3x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x40	WDU 35 / ZDU 35	3x12
WDU 4 / ZDU 4	3x33	WDU 6 / ZDU 6	3x25

vízszintes összeállítás

WDU 10 / ZDU 10	1x30	WDU 16 / ZDU 16	1x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x59	WDU 35 / ZDU 35	1x19
WDU 4 / ZDU 4	1x49	WDU 6 / ZDU 6	1x37

Általános információ

Aljzatperem	Nem	Anyag	Polikarbonát
Anyagvastagság	3,5 mm	Fedél	Igen
Fedél kiegészítő	4 poliamid keresztornyos csavarhúzó	Fedélcsavarok nyomatéka	0,8 Nm
Fedélcsavarok száma	4	Felhasználási területek	Építési rendszerek és technológia, Közlekedéstechnika, Csomagolóipar, Gépgyártás
Felületi minőség	kezeletlen	Ház kiegészítő	7,5 mm furatok
Integrált rögzítést	az önmetsző csavaroknak köszönhetően	Szerelőnyílás: magasság	296,5 mm
Szerelőnyílás: szélesség	396,5 mm	Tömítés anyaga	Poliuretán
Védelmi osztály	IP66, IP67	Ütésállóság	IK08
Üzemi hőmérséklet, max.	130 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C

Műszaki adatok

Besorolások

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9,1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések


Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

FPC 30/40/13 7035**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

FPC 30/40/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

FPC



Rögzítőlemezek, 1,5 mm vastag rozsdamentes acél,
galvanizált

Általános rendelési adatok

Típus	MP FPC 30/40	Változat
Rendelési szám	6535960000	FPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőlemez, Rögzítőlemez,
GTIN (EAN)	4032248009688	Magasság: 260 mm, Szélesség: 360 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag:
Qty.	1 Stück	Lemezacél, galvanizált, ezüst

Függőleges

Tartozékok



Általános rendelési adatok

Típus	TS35X7.5 ST FPC 30 VER	Változat
Rendelési szám	6000037561	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 265 mm, aljzattal, foglalat nélkül,
GTIN (EAN)	4050118653250	Acél, galvanizált, krómozott
Qty.	20 Stück	
Típus	TS35X7.5 ST FPC 40 HOR	Változat
Rendelési szám	6000037560	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 365 mm, aljzattal, foglalat nélkül,
GTIN (EAN)	4050118653243	Acél, galvanizált, krómozott
Qty.	20 Stück	

FPC 30/40/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szellőződugók - DAE



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	DAE M12 SS	Változat
Rendelési szám	1868550000	DAE (szellőzőelem), Kiegyenlítő elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440405	IP68, IP69K, nemesacél 1.4305 (303)
Qty.	10 Stück	
Típus	DAE M12 PA LONG	Változat
Rendelési szám	1868570000	DAE (szellőzőelem), Kiegyenlítő elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440429	IP68, IP69K, Poliamid 6
Qty.	10 Stück	

Zsanér

MPC sorozatok, csuklópántok, 2 készlet



Általános rendelési adatok

Típus	HG FPC	Változat
Rendelési szám	6535990000	FPC (polycarbonate empty enclosure), Külső csatlakozó, Zsanér,
GTIN (EAN)	4032248009701	Magasság: 40 mm, Szélesség: 50 mm, Mélység: 16.5 mm, Anyag:
Qty.	1 Stück	Műanyag, Világosszürke

FPC 30/40/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Földelőcsap

Tartozékok



Általános rendelési adatok

Típus	PEBZ M10 S4 SET	Változat
Rendelési szám	1283440000	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő töcsavar, Egyéb,
GTIN (EAN)	4050118073362	Magasság: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Anyag:
Qty.	1 Stück	Nemesacél 1.4404 (316 L)
Típus	PEBZ M6 BR SET	Változat
Rendelési szám	1277250000	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő töcsavar, Egyéb,
GTIN (EAN)	4050118067149	Magasság: 12.3 mm, Szélesség: 12.3 mm, Mélység: 42 mm, Anyag:
Qty.	1 Stück	Sárgaréz
Típus	PEBZ M6 S4 SET	Változat
Rendelési szám	1283430000	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő töcsavar, Egyéb,
GTIN (EAN)	4050118073607	Magasság: 12.3 mm, Szélesség: 12.3 mm, Mélység: 42 mm, Anyag:
Qty.	1 Stück	Nemesacél 1.4404 (316 L)
Típus	PEBZ M10 BR SET	Változat
Rendelési szám	1277220000	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő töcsavar, Egyéb,
GTIN (EAN)	4050118067019	Magasság: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Anyag:
Qty.	1 Stück	Sárgaréz

Külső rögzítőfülek

Külső csatlakozószemek, 4 részes készletben



Általános rendelési adatok

Típus	MF FPC	Változat
Rendelési szám	6536040000	FPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőláb, Rögzítőfülek,
GTIN (EAN)	4032248009442	Magasság: 40 mm, Szélesség: 19 mm, Mélység: 35.5 mm, Anyag:
Qty.	1 Stück	Poliamid, Világosszürke