

MP FPC 30/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Rögzítőlemez, 1,5 mm vastag rozsdamentes acél,
galvanizált

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat | FPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőlemez, Rögzítőlemez, Magasság: 260 mm, Szélesség: 260 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag: Lemezacél, galvanizált, ezüst |
| Rendelési szám | 9535950000 |
| Típus | MP FPC 30/30 |
| GTIN (EAN) | 4032248009671 |
| Qty. | 1 Stück |

A létrehozás dátuma 2024. augusztus 29. 11:48:12 CEST

A katalógus állapota 17.08.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

MP FPC 30/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység | 1,5 mm | Mélység (coll) | 0,059 inch |
| Magasság | 260 mm | Magasság (coll) | 10,236 inch |
| Szélesség | 260 mm | Szélesség (coll) | 10,236 inch |
| Nettó tömeg | 782 g | | |

Általános információ

| | | | |
|-----------------|----------------------|------------------|-------------|
| Anyag | Lemezacél | Felületi minőség | galvanizált |
| Rögzítés típusa | becsavart állapotban | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000213 | ETIM 7.0 | EC000213 |
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 9,1 | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|------------------|------------------------------------------|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |

MP FPC 30/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Függőleges

Tartozékok



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Típus | TS35X7.5 ST FPC 30 VER | Változat |
| Rendelési szám | 6000037561 | Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 265 mm, aljzattal, foglalat nélkül, |
| GTIN (EAN) | 4050118653250 | Acél, galvanizált, krómozott |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | TS35X7.5 ST FPC 30 HOR | Változat |
| Rendelési szám | 6000037559 | Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 265 mm, aljzattal, foglalat nélkül, |
| GTIN (EAN) | 4050118653236 | Acél, galvanizált, krómozott |
| Qty. | 20 Stück | |