

MP FPC 30/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Rögzítőlemezek, 1,5 mm vastag rozsdamentes acél,
galvanizált

Általános rendelési adatok

Változat	FPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőlemez, Rögzítőlemez, Magasság: 260 mm, Szélesség: 260 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag: Lemezacél, galvanizált, ezüst
Rendelési szám	9535950000
Típus	MP FPC 30/30
GTIN (EAN)	4032248009671
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. június 5. 0:38:09 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

MP FPC 30/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	1,5 mm	Mélység (coll)	0,059 inch
Magasság	260 mm	Magasság (coll)	10,236 inch
Szélesség	260 mm	Szélesség (coll)	10,236 inch
Nettó tömeg	782 g		

Általános információ

Anyag	Lemezacél	Felületi minőség	galvanizált
Rögzítés típusa	becsavart állapotban		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9,1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

MP FPC 30/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Függőleges

Tartozékok



Általános rendelési adatok

Típus	TS35X7.5 ST FPC 30 VER	Változat
Rendelési szám	6000037561	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 265 mm, aljzattal, foglalat nélkül,
GTIN (EAN)	4050118653250	Acél, galvanizált, krómozott
Qty.	20 Stück	
Típus	TS35X7.5 ST FPC 30 HOR	Változat
Rendelési szám	6000037559	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 265 mm, aljzattal, foglalat nélkül,
GTIN (EAN)	4050118653236	Acél, galvanizált, krómozott
Qty.	20 Stück	