

## MF FPC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



Külső csatlakozószemek, 4 részes készletben

## Általános rendelési adatok

Változat	FPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőláb, Rögzítőfülek, Magasság: 40 mm, Szélesség: 19 mm, Mélység: 35.5 mm, Anyag: Poliamid, Világosszürke
Rendelési szám	<a href="#">9536040000</a>
Típus	MF FPC
GTIN (EAN)	4032248009442
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. augusztus 29. 11:30:32 CEST

A katalógus állapota 17.08.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## MF FPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	35,5 mm	Mélység (coll)	1,398 inch
Magasság	40 mm	Magasság (coll)	1,575 inch
Szélesség	19 mm	Szélesség (coll)	0,748 inch
Nettó tömeg	26 g		

## Általános információ

Anyag	Poliamid	Rögzítés típusa	becsavart állapotban
-------	----------	-----------------	----------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9,1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
ECLASS 12.0	27-18-28-07	ECLASS 13.0	27-18-28-07
ECLASS 14.0	27-18-28-07		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	