

MF FPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Külső csatlakozószemek, 4 részes készletben

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verzió | FPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőláb, Rögzítőfülek, Magasság: 40 mm, Szélesség: 19 mm, Mélység: 35.5 mm, Anyag: Poliamid, Világosszürke |
| Rendelési szám | 9536040000 |
| Típus | MF FPC |
| GTIN (EAN) | 4032248009442 |
| Qty. | 1 Stück |

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 10:30:51 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

MF FPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 35,5 mm | Mélység (coll) | 1,398 inch |
| Magasság | 40 mm | Magasság (coll) | 1,575 inch |
| Szélesség | 19 mm | Szélesség (coll) | 0,748 inch |
| Nettó tömeg | 26 g | | |

Általános információ

| | | | |
|-------|----------|-----------------|----------------------|
| Anyag | Poliamid | Rögzítés típusa | becsavart állapotban |
|-------|----------|-----------------|----------------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002625 | ETIM 7.0 | EC002625 |
| ETIM 8.0 | EC002625 | ETIM 9.0 | EC002625 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-28-07 | ECLASS 9,1 | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-28-07 | ECLASS 11.0 | 27-18-28-07 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-28-07 | ECLASS 13.0 | 27-18-28-07 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|-------------|------------------------------------------|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |