

## WDU 4 SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



Bizonyos alkalmazásoknál és iparágakban a kampós kábeles csatlakozások számítanak a legnépszerűbb technológiának. A rugós átmenő sorkapcsok felgyorsítják és biztonságosabbá teszik a beszerelést: a kábelsarut csak be kell helyezni a blokkba, ahol a vezetéket rugó rögzíti, amíg Ön kényelmesen össze nem csavarozza a csatlakozást.

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | Átvezető sorkapocs, Csavaros csatlakozás, 4 mm <sup>2</sup> , 690 V, 32 A, Csatlakozások száma: 2 |
| Rendelési szám | <a href="#">9537440000</a>  |
| Típus          | WDU 4 SL  |
| GTIN (EAN)     | 4032248037445   |
| Qty.           | 50 Stück  |

## WDU 4 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|                           |            |                |            |
|---------------------------|------------|----------------|------------|
| Mélység                   | 46,5 mm    | Mélység (coll) | 1,831 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 47 mm      | Magasság       | 60 mm      |
| Magasság (coll)           | 2,362 inch | Szélesség      | 6,1 mm     |
| Szélesség (coll)          | 0,24 inch  | Nettó tömeg    | 11,832 g   |

## Hőmérsékletek

|                                     |                              |   |
|-------------------------------------|------------------------------|---|
| Tárolási hőmérséklet                | Üzemi hőmérsékleti tartomány | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
| -25 °C...55 °C                      |                              |   |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C                       | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 130 °C  |

## PT OKIECEx/ATEX névleges adat

|                                    |   |                                     |                   |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX)           | DEMKO14ATEX1338U  | Tanúsítvány száma (IECEx)           | IECExULD14.0005U  |
| Max. feszültség (ATEX)             | 440 V   | Áram (ATEX)                         | 32 A              |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 4 mm <sup>2</sup>   | Max. feszültség (IECEx)             | 440 V             |
| Áram (IECEx)                       | 32 A  | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEx) | 4 mm <sup>2</sup> |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány       | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity | EN 60079-7 jelölés                  |                   |
| 2014/34/EU címke                   | II 2 G D  |                                     | Ex eb II C Gb     |

## Anyag adatok

|                          |       |      |           |
|--------------------------|-------|------|-----------|
| Anyag                    | Wemid | Szín | sötétbézs |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |           |

## Rendszer specifikációk

|                                    |   |                               |      |
|------------------------------------|---|-------------------------------|------|
| Változat                           | Csavaros csatlakozás, rugós kábelrögzítővel, Csavarozható keresztösszekötőhöz, dugaszolható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég | Véglap szükséges              | Igen |
| Potenciálok száma                  | 1   | Szintek száma                 | 1    |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 2   | Potenciálok száma szintenként | 1    |
| Keresztkött szintek belül          | Nem   | PE-csatlakozás                | Nem  |
| Sín                                | TS 35   | N funkció                     | Nem  |
| PE működés                         | Nem   | PEN funkció                   | Nem  |

## 2 rögzíthető vezeték (H05V/H07V) egyforma keresztmetszettel (névleges csatlakozás)

|   |                     |   |                     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, min.                              | 0,5 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | vezeték keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, max.  | 1,5 mm <sup>2</sup> |

## WDU 4 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## CSA névleges adatok

|                                    |                |                                    |        |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------|
| B feszültség nagyság (CSA)         | 300 V          | B áram nagyság (CSA)               | 25 A   |
| C feszültség nagyság (CSA)         | 300 V          | C áram nagyság (CSA)               | 25 A   |
| D feszültség nagyság (CSA)         | 600 V          | D áram nagyság (CSA)               | 5 A    |
| Tanúsítvány száma (CSA)            | 200039-1057876 | Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 10 AWG |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 22 AWG         |                                    |        |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                    |                |   |     |
|--------------------|----------------|---|-----|
| Felszerelés típusa | Felpattintható | Hasonló kapcsok száma                               | 1   |
| Nyitott oldala     | jobb           | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem |

## Névleges adatok

|  |                   |                         |               |
|--|-------------------|-------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet                      | 4 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség     | 690 V         |
| Névleges DC feszültség                       | 690 V             | Névleges áram           | 32 A          |
| Áram maximum vezetékknál                     | 41 A              | Szabványok              | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1 mΩ              | Névleges lökőfeszültség | 6 kV          |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 1,02 W            | Szennyezés súlyossága   | 3             |

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|  |                      |
|--|----------------------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | Csavaros csatlakozás |
|--|----------------------|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|  |                     |   |                      |
|--|---------------------|---|----------------------|
| Biztosítócsavar  | M 3                 | Csatlakozás típusa  | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozási irány   | oldalt              | Csatlakozások száma   | 2                    |
| Csupaszolási hossz   | 15 mm               | Kés mérete  | 0,6 x 3,5 mm         |
| Meghúzási nyomaték, max.   | 1 Nm                | Meghúzási nyomaték, min.  | 0,5 Nm               |
| Mérőeszköz, IEC 60947-1  | A4                  | Nyomaték nagysága DMS elektromos csavarhúzóval  | 2                    |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.  | 6 mm <sup>2</sup>   | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.   | 0,22 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.   | AWG 10               |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.  | AWG 26              | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.   | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.                                  | 6 mm <sup>2</sup>   | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.                                   | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás                                    | 6 mm <sup>2</sup>   | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás                                     | 0,5 mm <sup>2</sup>  |

## WDU 4 SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## UL névleges adatok

|   |        |   |        |
|---|--------|---|--------|
| C feszültség nagyság (UR)                   | 600 V  | C áram nagyság (UR)                         | 30 A   |
| Tanúsítvány száma (UR)                      | E60693 | Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (UR)  | 10 AWG |
| Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (UR)  | 22 AWG | Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. (UR) | 10 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (UR) | 22 AWG |   |        |

## Általános

|   |               |   |        |
|---|---------------|---|--------|
| Szabványok                                    | IEC 60947-7-1 | Sín   | TS 35  |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 10        | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 | ECLASS 9,1  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| ROHS                   | Megfelel    |
| UL File Number Search  | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E60693      |

## Letöltések


|   |  |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">Attestation of Conformity</a><br><a href="#">IECEX Certificate</a><br><a href="#">UKCA Ex Attestation of Conformity</a><br><a href="#">UKCA Ex Certificate</a><br><a href="#">CE Declaration of Conformity</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a><br><a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a> |
| Engineering Data                            | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Tervezési adatok                            | <a href="#">Zuken E3.S</a>   |
| User Documentation                          | <a href="#">NTI WDU/WPE 4 SL EN</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>   |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Kiadványok                                  |  |

## WDU 4 SL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok



## WDU 4 SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

2.5-10 mm<sup>2</sup>2.5-10  
mm<sup>2</sup>

A véglapok a végbak előtt lévő utolsó moduláris kapocs nyitott oldalára vannak felszerelve. A véglap használata biztosítja a moduláris kapocs működését és a meghatározott névleges feszültséget. A véglap biztosítja, hogy ne lehessen hozzáérni az áram alatt lévő részekhez, és így a kapocs védelmet biztosítson az ujjak számára.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WAP 16+35 WTW 2.5-10       | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1050100000</a> | Vég- és elválasztó lemezek kapcsokhoz, Véglap, 56 mm x 1.5 mm, |
| GTIN (EAN)     | 4008190079901              | sötétbézs  |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | WAP 2.5-10 SW              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1050010000</a> | Véglemez (kapcsok), 56 mm x 1.5 mm, fekete                     |
| GTIN (EAN)     | 4008190406806              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |
| Típus          | WAP 2.5-10                 | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1050000000</a> | Véglemez (kapcsok), 56 mm x 1.5 mm, sötétbézs                  |
| GTIN (EAN)     | 4008190103149              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |
| Típus          | WAP 2.5-10 4-6             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1272380000</a> | Véglemez (kapcsok), 56 mm x 1.5 mm, sötétbézs                  |
| GTIN (EAN)     | 4050118114881              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |

## WDU 4 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WS 12/6 MC NE WS           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609900000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190203467              | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér                         |
| Qty.           | 600 Stück                  |   |

## W-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WEW 35/2                   | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1061200000</a> | Végbak, Wemid, sötétbész, Sín: TS 35, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN)     | 4008190030230              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |

## WDU 4 SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

4 mm<sup>2</sup>

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 4N/6                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527990000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332919              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/8 RD                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1460760000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476187              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/6 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528170000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332926              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                               |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/30 BL               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1561610000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 30, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118569971              | (P): 6.10, 32 A, kék  |
| Qty.           | 5 Stück                    |   |
| Típus          | ZQV 4N/30 RD               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1561600000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 30, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118569964              | (P): 6.10, 32 A, piros  |
| Qty.           | 5 Stück                    |   |
| Típus          | ZQV 4N/5                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527980000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332759              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/7                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528020000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332780              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/9                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528070000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332797              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/7 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528180000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118333114              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                               |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/2                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527930000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332766              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |

A létrehozás dátuma 2024. június 4. 10:43:29 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## WDU 4 SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                             |   |
|----------------|-----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 4N/32                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">44601670000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 32, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118570175               | (P): 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 5 Stück                     |   |
| Típus          | ZQV 4N/6 RD                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">4460780000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476200               | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                             |
| Qty.           | 20 Stück                    |   |
| Típus          | ZQV 4N/4 BL                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">4528120000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332872               | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                               |
| Qty.           | 60 Stück                    |   |
| Típus          | ZQV 4N/8 BL                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">4528190000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332858               | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                               |
| Qty.           | 20 Stück                    |   |
| Típus          | ZQV 4N/10 RD                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">4460740000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118476163               | (P): 6.10, 32 A, piros  |
| Qty.           | 20 Stück                    |   |
| Típus          | ZQV 4N/9 RD                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">4460750000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476170               | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                             |
| Qty.           | 20 Stück                    |   |
| Típus          | ZQV 4N/10                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">4528090000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118332896               | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 20 Stück                    |   |
| Típus          | ZQV 4N/4 RD                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">4460800000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476224               | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                             |
| Qty.           | 60 Stück                    |   |
| Típus          | ZQV 4N/5 RD                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">4460790000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476217               | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                             |
| Qty.           | 60 Stück                    |   |
| Típus          | ZQV 4N/3                    | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">4527940000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332865               | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 60 Stück                    |   |
| Típus          | ZQV 4N/50 RD                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">4460730000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118476156               | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                             |
| Qty.           | 5 Stück                     |   |
| Típus          | ZQV 4N/50 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">4528240000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118333121               | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                               |
| Qty.           | 5 Stück                     |   |
| Típus          | ZQV 4N/7 RD                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">4460770000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476194               | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                             |
| Qty.           | 20 Stück                    |   |

A létrehozás dátuma 2024. június 4. 10:43:29 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## WDU 4 SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok


|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 4N/8                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528030000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332841              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/9 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528220000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118333107              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                               |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/3 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528080000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118333008              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                               |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/2 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528040000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332773              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                               |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/50                  | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528130000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118332902              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 5 Stück                    |   |
| Típus          | ZQV 4N/4                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527970000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332889              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/10 BL               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528230000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118333138              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                               |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/2 RD                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1460450000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476149              | (P): 6.10, 32 A, piros  |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/5 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528140000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118333015              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                               |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/30                  | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1561580000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 30, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118570113              | (P): 6.10, 32 A, narancssárga                                       |
| Qty.           | 5 Stück                    |   |
| Típus          | ZQV 4N/3 RD                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1460810000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476231              | (P): 6.10, 32 A, piros  |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |

## WDU 4 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

4 mm<sup>2</sup>

4  
mm<sup>2</sup>

A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WQV 4/3                    | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1054560000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 3, Raszter |
| GTIN (EAN)     | 4008190168971              | mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 41 A, sárga                         |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |
| Típus          | WQV 4/2                    | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1051960000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Raszter |
| GTIN (EAN)     | 4008190026486              | mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 41 A, sárga                         |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |
| Típus          | WQV 4/10                   | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1052060000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 10,        |
| GTIN (EAN)     | 4008190054687              | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 41 A, sárga                 |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | WQV 4/4                    | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1054660000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 4, Raszter |
| GTIN (EAN)     | 4008190095758              | mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 41 A, sárga                         |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |

## WDU 4 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## WS 12/6



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WS 12/6 MM WS              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1007200000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118391886              |   |
| Qty.           | 600 Stück                  |   |

## W-sorozat



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WTA 3 WDU4                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1632350000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 6 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190209711              |   |
| Qty.           | 25 Stück                   |   |

## WDU 4 SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |

## Üres



A WAD csatlakozójelölők a W sorozatú sorkapcsokhoz, valamint a WEW 35/2 és a ZEW 35/2 végbakokhoz használhatók. A jelölők üresen, egyedi nyomtatással vagy standard villám jelöléssel is kaphatók. A WAD MultiCard jelölők a PrintJet CONNECT nyomtatókkal használhatók címkézésre.

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                           |   |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus          | WAD 8 MC NE GE            | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">112950000</a> | Csoportjelölők, Fedél, 33.3 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 WDU 4, |
| GTIN (EAN)     | 4032248891696             | WEW 35/2, ZEW 35/2, sárga   |
| Qty.           | 48 Stück                  |   |
| Típus          | WAD 8 MC NE WS            | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">112940000</a> | Csoportjelölők, Fedél, 33.3 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 WDU 4, |
| GTIN (EAN)     | 4032248891825             | WEW 35/2, ZEW 35/2, fehér   |
| Qty.           | 48 Stück                  |   |

## WDU 4 SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Kampós kábelsaruk



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége. Emellett beszerelés során is előnyt jelentenek.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | HBT 2,5 - 3,0 BL           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1312450000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , kék   |
| GTIN (EAN)     | 4050118115130              |   |
| Qty.           | 100 Stück                  |   |
| Típus          | HBT 1,5 - 3,0 RT           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1312440000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , piros |
| GTIN (EAN)     | 4050118115055              |   |
| Qty.           | 100 Stück                  |   |