

WTL 6 SL/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Áram- és feszültségátalakítók huzalozása

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

Általános rendelési adatok

Változat	Mérő-bontó sorkapocs, Csavaros csatlakozás, 6 mm ² , 630 V, 41 A, nélkül, Keresztösszekötés: nélkül, Integrált vizsgálóaljzat: Nem, TS 32, TS 35, sötétbézs
Rendelési szám	9538080000
Típus	WTL 6 SL/EN
GTIN (EAN)	4008190574963
Qty.	50 Stück

WTL 6 SL/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	49,5 mm	Mélység (coll)	1,949 inch
Mélység DIN sínnel együtt	51,5 mm	Magasság	82,7 mm
Magasság (coll)	3,256 inch	Szélesség	7,9 mm
Szélesség (coll)	0,311 inch	Nettó tömeg	30,2 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	120 °C		

Anyag adatok

Anyag	Wemid	Szín	sötétbézs
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Változat	Csavaros csatlakozás, Speciális sorkapocs- hosszbontó, rugós kábelrögzítővel, Csatlakozóhüvelyek, Egyik oldalon szabad vég	Véglap szükséges	Igen
Potenciálok száma	1	Szintek száma	1
Rögzítési pontok száma szintenként	2	Potenciálok száma szintenként	1
Keresztkötött szintek belül	Nem	PE-csatlakozás	Nem
Sín	TS 32, TS 35	N funkció	Nem
PE működés	Nem	PEN funkció	Nem

Bontókapcsok

Integrált vizsgálóaljzat	Nem	Keresztösszekötés	nélkül
Nyomaték max. csavar leválasztó	0,7 Nm	Nyomaték min. csavar leválasztó	0,5 Nm
Rés	nélkül		

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	Felpattintható	Nyitott oldala	jobb
Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem		

Méretetek

TS 32 eltolás	41,5 mm	TS 35 eltolás	32 mm
---------------	---------	---------------	-------

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	6 mm ²	Névleges feszültség	630 V
Névleges DC feszültség	630 V	Névleges áram	41 A
Áram maximum vezetékknál	57 A	Szabványok	IEC 60947-7-1
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint	0,78 mΩ	Névleges lökőfeszültség	6 kV
Teljesítményvesztés az IEC 60947-7- x szerint	1,31 W	Szennyezés súlyossága	2
Túlfeszültség kategória	III		

WTL 6 SL/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Biztosítócsavar	M 3.5	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Csatlakozási irány	oldalt	Csatlakozások száma	2
Csupaszolási hossz	16 mm	Kés mérete	0,8 x 4,0 mm
Meghúzási nyomaték, max.	1,6 Nm	Meghúzási nyomaték, min.	0,8 Nm
Mérőeszköz, IEC 60947-1	A5	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	6 mm ²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	6 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	6 mm ²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás	6 mm ²	Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás	0,5 mm ²

Általános

Szabványok	IEC 60947-7-1	Sín	TS 32, TS 35
------------	---------------	-----	--------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000902	ETIM 7.0	EC000902
ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ECLASS 9.0	27-14-11-26	ECLASS 9,1	27-14-11-26
ECLASS 10.0	27-14-11-26	ECLASS 11.0	27-14-11-26
ECLASS 12.0	27-14-11-26	ECLASS 13.0	27-25-01-09

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	Oeb7d846-d0a1-43e5-93a4-d7c6856c4cda

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések



Approval/Certificate/Document of Conformity	CE Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
User Documentation	Storage Conditions Terminal Blocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

WTL 6 SL/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



WTL 6 SL/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

W-sorozat



Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemezt használnak. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

Általános rendelési adatok

Típus	WTW EN	Változat
Rendelési szám	1058800000	Elválasztó lemez (kapocs), Elválasztó lemez, 86 mm x 62 mm,
GTIN (EAN)	4008190140175	sötétbézs
Qty.	20 Stück	

Rögzítőcsavarok



A rögzítőcsavarok rögzítik a rövidzárlati hidat az alkalmazáson belül. Ha a rövidzárlati hidat eltolják a két egymás melletti sorkapocs között rövidzárlati pozícióba, akkor a rögzítőcsavarral lehet rögzíteni az adott helyen. Ez állandó és megbízható csatlakozást vagy rövidzárlatot biztosít.

Általános rendelési adatok

Típus	BS 25 IH/GE SAKT1	Változat
Rendelési szám	0335700000	Rögzítőcsavar (kapocs), Mélység: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190189235	
Qty.	50 Stück	
Típus	BS 25 IH/BL SAKT1	Változat
Rendelési szám	0335400000	Rögzítőcsavar (kapocs), Mélység: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190086879	
Qty.	50 Stück	
Típus	BS 25 IH/GR SAKT1	Változat
Rendelési szám	0335300000	Rögzítőcsavar (kapocs), Mélység: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190136864	
Qty.	50 Stück	
Típus	BS 25 IH/GN SAKT1	Változat
Rendelési szám	0335600000	Rögzítőcsavar (kapocs), Mélység: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190113490	
Qty.	50 Stück	
Típus	BS 25 IH/RT SAKT1	Változat
Rendelési szám	0335500000	Rögzítőcsavar (kapocs), Mélység: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190118877	
Qty.	50 Stück	

WTL 6 SL/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	BS 25 O.IH SAKT1	Változat
Rendelési szám	6334700000	Rögzítőcsavar (kapocs), Mélység: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190118839	
Qty.	50 Stück	
Típus	BS 25 IH/SW SAKT1	Változat
Rendelési szám	6335200000	Rögzítőcsavar (kapocs), Mélység: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190114039	
Qty.	50 Stück	
Típus	BS 25 IH/VI SAKT1	Változat
Rendelési szám	6335800000	Rögzítőcsavar (kapocs), Mélység: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190039196	
Qty.	50 Stück	

W-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

Típus	WEW 35/2	Változat
Rendelési szám	1061200000	Végbak, Wemid, sötétbész, Sín: TS 35, becsavart állapotban
GTIN (EAN)	4008190030230	
Qty.	50 Stück	

Vizsgálóaljzatok



A mérőhüvellyel a teszteszközöket lehet csatlakoztatni, szabványos 4.0 dugóval. Az alkalmazáson belüli potenciáltól függően különböző színeket lehet kiválasztani a mérőhüvelyekhez a gyors és egyszerű karbantartási munkához.

Általános rendelési adatok

Típus	STB 36.8/IH/VI WTL6/1	Változat
Rendelési szám	1847780000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379156	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 21.6/45 GE	Változat
Rendelési szám	1936240000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248605972	
Qty.	50 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. június 4. 6:22:39 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

WTL 6 SL/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	STB 21.6/45 GR	Változat
Rendelési szám	1936280000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606016	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 21.6/IH/GN WTL6/3	Változat
Rendelési szám	1071020000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190259228	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 36.8/IH/SW WTL6/1	Változat
Rendelési szám	1312550000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4050118181210	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 21.6/IH/DB WTL6/3	Változat
Rendelési szám	1071000000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190259204	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 21.6/IH/WS WTL6/3	Változat
Rendelési szám	1312520000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm
GTIN (EAN)	4050118121704	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 21.6/45 DB	Változat
Rendelési szám	1938790000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248612840	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 36.8/IH/GN WTL6/1	Változat
Rendelési szám	1847770000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379163	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 36.8/IH/DB WTL6/1	Változat
Rendelési szám	1847740000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379187	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 36.8/IH/RT WTL6/1	Változat
Rendelési szám	1312540000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4050118180992	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 21.6/45 BL	Változat
Rendelési szám	1936290000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606023	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 36.8/IH/GE WTL6/1	Változat
Rendelési szám	1847760000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379170	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 36.8/IH/WS WTL6/1	Változat
Rendelési szám	1312560000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4050118181203	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 21.6/45 GN	Változat
Rendelési szám	1936250000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248605989	
Qty.	50 Stück	

WTL 6 SL/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	STB 21.6/IH/GE WTL6/3	Változat
Rendelési szám	1071010000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190259211	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 21.6/45 VI	Változat
Rendelési szám	1936260000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248605996	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 21.6/45 RT	Változat
Rendelési szám	1936300000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606030	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 21.6/IH/SW WTL6/3	Változat
Rendelési szám	1071040000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190859985	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 36.8/IH/BL WTL6/1	Változat
Rendelési szám	1847790000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379149	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 21.6/IH/BL WTL6/3	Változat
Rendelési szám	1071080000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190043957	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 21.6/IH/VI WTL6/3	Változat
Rendelési szám	1071030000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190259235	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 21.6/45 SW	Változat
Rendelési szám	1936270000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606009	
Qty.	50 Stück	

Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

Általános rendelési adatok

Típus	BZT 1 WS 10/5	Változat
Rendelési szám	1805490000	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270231	
Qty.	100 Stück	

WTL 6 SL/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	BZT 1 ZA WS 10/5	Változat
Rendelési szám	1805520000	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270248	
Qty.	100 Stück	

Kapcsolózár



A kapcsoló reteszelő egyszerűen beilleszthető a sorkapocsba felülről. A kapcsoló reteszelővel megelőzhető az áramkörök jogosulatlan nyitása és zárása, mivel lezárja a leválasztókart az adott pozícióban.

Általános rendelési adatok

Típus	SSP 3 SAKT 1	Változat
Rendelési szám	6531760000	Rögzítőkészülék (kapocs), narancssárga
GTIN (EAN)	4008190130787	
Qty.	100 Stück	

Rövidzárelemek



A rövidzárlati hidak két műszerátalakító-vezetékezési sorkapocs blokkban kapnak helyet. A rövidzárlati híd használatával a kívánt rövidzárlatot lehet előidézni az alkalmazáson belül a karbantartási munka elvégzéséhez.

Általános rendelési adatok

Típus	QVS 2/4 SAKT4	Változat
Rendelési szám	1319260000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Raszter
GTIN (EAN)	4008190136512	mm-ben (P): 12.00, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga
Qty.	20 Stück	

WTL 6 SL/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

6 mm²

A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

Általános rendelési adatok

Típus	WQV 6/5	Változat
Rendelési szám	1062660000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 5, Raszter
GTIN (EAN)	4008190176914	mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, 57 A, sárga
Qty.	50 Stück	
Típus	WQV 6/7	Változat
Rendelési szám	1062680000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 7, Raszter
GTIN (EAN)	4008190261788	mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, 57 A, sárga
Qty.	50 Stück	
Típus	WQV 6/4	Változat
Rendelési szám	1054860000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 4, Raszter
GTIN (EAN)	4008190180799	mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, 57 A, sárga
Qty.	50 Stück	
Típus	WQV 6/10	Változat
Rendelési szám	1052260000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 10,
GTIN (EAN)	4008190153977	Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, 57 A, sárga
Qty.	20 Stück	
Típus	WQV 6/3	Változat
Rendelési szám	1054760000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 3, Raszter
GTIN (EAN)	4008190174163	mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, 57 A, sárga
Qty.	50 Stück	
Típus	WQV 6/6	Változat
Rendelési szám	1062670000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 6, Raszter
GTIN (EAN)	4008190261771	mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, 57 A, sárga
Qty.	50 Stück	
Típus	WQV 6/2	Változat
Rendelési szám	1052360000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Raszter
GTIN (EAN)	4008190075866	mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, 57 A, sárga
Qty.	50 Stück	

WTL 6 SL/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kampós kábelsaruk



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége. Emellett beszerelés során is előnyt jelentenek.

Általános rendelési adatok

Típus	HB 1,5 - 3,0 RT	Változat
Rendelési szám	1312440000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , piros
GTIN (EAN)	4050118115055	
Qty.	100 Stück	
Típus	HB 2,5 - 4,6 BL	Változat
Rendelési szám	1233330000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , kék
GTIN (EAN)	4050118016901	
Qty.	100 Stück	
Típus	HB 6,0 - 3,0 GE	Változat
Rendelési szám	1312470000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm ² - 6 mm ² , sárga
GTIN (EAN)	4050118114980	
Qty.	100 Stück	
Típus	HB 6,0 - 4,6 GE	Változat
Rendelési szám	1216230000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm ² - 6 mm ² , sárga
GTIN (EAN)	4050118000337	
Qty.	100 Stück	
Típus	HB 1,5 - 4,6 RT	Változat
Rendelési szám	1233340000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , piros
GTIN (EAN)	4050118210972	
Qty.	100 Stück	
Típus	HB 2,5 - 3,0 BL	Változat
Rendelési szám	1312450000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , kék
GTIN (EAN)	4050118115130	
Qty.	100 Stück	

WTL 6 SL/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.


A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	WS 12/6.5 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1609920000	WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6.5 mm, Raszter mm-ben (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190203511	Weidmueller, Allen-Bradley, fehér
Qty.	540 Stück	

10 mm²

A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

Általános rendelési adatok

Típus	WQV 10/3	Változat
Rendelési szám	1054960000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Igen, 63 A, sárga
GTIN (EAN)	4008190079079	
Qty.	50 Stück	
Típus	WQV 10/2	Változat
Rendelési szám	1052560000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Igen, 76 A, sárga
GTIN (EAN)	4008190154943	
Qty.	50 Stück	
Típus	WQV 10/4	Változat
Rendelési szám	1055060000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Igen, 63 A, sárga
GTIN (EAN)	4008190188245	
Qty.	50 Stück	

WTL 6 SL/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	WQV 10/5	Változat
Rendelési szám	6091130000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 5, Raszter
GTIN (EAN)	4008190215903	mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Igen, 63 A, sárga
Qty.	20 Stück	
Típus	WQV 10/6	Változat
Rendelési szám	6226500000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 6, Raszter
GTIN (EAN)	4032248793761	mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Igen, 63 A, sárga
Qty.	20 Stück	
Típus	WQV 10/10	Változat
Rendelési szám	1052460000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 10,
GTIN (EAN)	4008190152130	Raszter mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Igen, 63 A, sárga
Qty.	20 Stück	

Zárólemez

**Áram- és feszültségátalakítók huzalozása**

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

Általános rendelési adatok

Típus	WAP WTL6 SL	Változat
Rendelési szám	6538110000	Véglemez (kapcsok), 82.2 mm x 1.5 mm, sötétbézs
GTIN (EAN)	4008190574994	
Qty.	20 Stück	
Típus	WAP WTL6 SL 4-6	Változat
Rendelési szám	1238880000	Véglemez (kapcsok), 82.2 mm x 1.5 mm, sötétbézs
GTIN (EAN)	4050118045680	
Qty.	20 Stück	

WTL 6 SL/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Összekötőhüvelyek



Általános rendelési adatok

Típus	VH 19/6.3/4.3	Változat
Rendelési szám	6318000000	Csatlakozóhüvely (kapocs), Magasság: 6 mm, Szélesség: 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190059460	Mélység: 19 mm, Cu Zn
Qty.	50 Stück	

Vizsgálóaljzatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez, és a mérések könnyen elvégezhetők.

Általános rendelési adatok

Típus	GWHUE M3 WTL6	Változat
Rendelési szám	1255010000	Csatlakozóhüvely (kapocs), Magasság: 6 mm, Szélesség: 6 mm,
GTIN (EAN)	4050118075892	Mélység: 13.3 mm, Vörösréz - cink
Qty.	50 Stück	

Tartozékok

WS 12/6.5

**WS/ DEK**

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

Típus	WS 12/6.5 MM WS	Változat
Rendelési szám	619930000	WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6.5 mm, Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4050118626155	
Qty.	600 Stück	