

STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Nedves helyekre való kábelek gyors és pontos csupaszolásához, 8 - 13 mm átmérővel, pl. NYM kábel, 3 x 1,5 mm² és 5 x 2,5 mm² között
- A vágásmélység állítása nem szükséges
- Ideálisan használható csatlakozó- és elosztódobozokban

Általános rendelési adatok

Verzió	Csupaszoló szerszámok
Rendelési szám	9918030000
Típus	STRIPPER COAX
GTIN (EAN)	4032248359141
Qty.	1 Stück

STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	18,5 mm	Mélység (coll)	0,728 inch
Magasság	20,5 mm	Magasság (coll)	0,807 inch
Szélesség	97 mm	Szélesség (coll)	3,819 inch
Nettó tömeg	39 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Kábel csupaszoló koaxiális kábelekhez, és PVC kerek kábelhez
-----------------	--

Csupaszoló szerszámok

Kábeltípus	Koaxiális adat és kerek kábelek	Max. vezetékátmérő	7,5 mm
Min. vezetékátmérő	4,8 mm		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

STRIPPER COAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**