

STRIPAX 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékhez
- Ideális választás gépészeti és üzemtechnológiai feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékknél
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

Általános rendelési adatok

Változat	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
Rendelési szám	9918180000
Típus	STRIPAX 16 ZERT
GTIN (EAN)	4032248371662
Qty.	1 Stück

STRIPAX 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0,866 inch
Magasság	99 mm	Magasság (coll)	3,898 inch
Szélesség	190 mm	Szélesség (coll)	7,48 inch
Nettó tömeg	200 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csupaszoló szerszám 16 mm ² -es keresztmetszetig
-----------------	---

Csupaszoló szerszámok

Csupaszolási hossz, max.	25 mm	Csupaszolási tartomány, min.	6 mm ²
Kábeltípus	Hajlékony és merev vezeték PVC szigeteléssel	Vezeték-keresztmetszet (vágási kapacitás)	6 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, max.	16 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	6 mm ²

Besorolások

ETIM 6.0	EC002 109	ETIM 7.0	EC002 109
ETIM 8.0	EC002 109	ETIM 9.0	EC002 109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	<ul style="list-style-type: none">• Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással• Flexibilis és tömör vezetékekhez• Ideális választás gépészeti és üzemmérnöki feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez• A csupaszolási hossz végütközővel állítható• A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után• Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknel• Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható• Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül• Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben• Hosszú élettartam• Optimalizált ergonómiájú kivitel
------------------	--

Csupaszoló szerszám PVC kábelekhez

Letöltések


User Documentation	Manual Library and function block – BDAL Stripax all version
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

STRIPAX 16 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Felhasználási példa**

STRIPAX 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok/cserealkatrészek



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemmérnöki feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknel
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

Általános rendelési adatok

Típus	ERTE KLBC SPX 16	Változat
Rendelési szám	6571490000	Tartozékok, Replacement clamping jaw
GTIN (EAN)	4050118582116	
Qty.	1 Stück	
Típus	ERME 16² SPX 4	Változat
Rendelési szám	119040000	Tartozékok, Vágópenge tartó
GTIN (EAN)	4032248948437	
Qty.	1 Stück	