

## VT DIGI PRO


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A feszültségvizsgáló elsődleges funkciója annak döntése, hogy van-e jelen feszültség. A 2 pólusú feszültségvizsgáló az egyetlen jóváhagyott vizsgálókészülék, amely teljesíti a munkavédelmi szabályok követelményeit.

- LCD-kijelzővel
- a VDE szabvány szerint,
- nagy csúcsfeszültség-állóság
- ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

## Általános rendelési adatok

Változat	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, 2 pólusú feszültségkémlő
Rendelési szám	<a href="#">9918870000</a>
Típus	VT DIGI PRO
GTIN (EAN)	4032248405756
Qty.	1 Stück

## VT DIGI PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	67 mm	Mélység (coll)	2,638 inch
Magasság	33 mm	Magasság (coll)	1,299 inch
Szélesség	264 mm	Szélesség (coll)	10,394 inch
Nettó tömeg	272 g		

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Voltage tester up to 1000 V / 100 Hz LCD, Feszültségvizsgáló, max. 1000 V AC and 1500 V DC / 950 Hz LCD
-----------------	---

## Mérő- és vizsgálókészülék

AC feszültség kijelző	1 - 1.000 V TRMS	AC feszültség mérési tartomány	1 - 1,000 V
Adjustment of display backlighting	automatic	Akkumulátor típusa	Elem 1,5 V AAA típus
Bemeneti ellenállás, feszültség	A kettős kapcsoló működtetésekor $\geq 300 \text{ k}\Omega$	Bevizsgálva és jóváhagyva a következők szerint:	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)
Buzzer	Igen	Csúcsfeszültség ellenállás	8 kV
DC-feszültség kijelző	1 - 1.500 V	DC-feszültség mérési tartomány	1 - 1.500 V
Elektromos összeköttetés vizsgálat	Igen - látható + hallható	Ellenállás mérési tartomány, max.	1 999 $\Omega$
Ellenállás mérési tartomány, min.	1 $\Omega$	Ellenállásmérés	Yes
Frekvenciamérés	Igen	Frekvenciatartomány, max.	400 Hz
Frekvenciatartomány, min.	16 Hz	Fázissorrend kijelző	Igen
HOLD function	Igen	Kijelző	LCD digital
Megjegyzés	Screw-on, thicker test probes	Mért kapacitás érték, max.	0,05 $\mu\text{F}$
Mért kapacitás érték, min.	1 999 $\mu\text{F}$	Mérési tartomány kategória	CAT III 1.000V / CAT IV 600V
Névleges feszültség, max.	1000 V AC / 1.500 V DC	Névleges feszültség, min.	1 V
One-handed operation	Igen	RCD megszakító	A választható terhelés lehetővé teszi egy 30 mA-es RCD áramköri megszakító szándékos kioldását
Residual-current test	Igen	Szigetelésvizsgálat	8 kV
Terhelés, kapcsolható	Igen	Test probe illumination	Igen
Test probe protection GS 38	Igen	Védelmi osztály	IP65
Üzemi hőmérséklet, max.	55 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-15 °C

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9,1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

## VT DIGI PRO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of  
Conformity[9918870000\\_DECLARATION\\_OF\\_CONFORMITY.pdf](#)

Product Change Notification

[PCN-PW641010-20180410-00-A DE](#)[PCN-PW641010-20180410-00-A EN](#)[Technical change to two pole voltage tester VT Digi Pro](#)[Technische Änderung für zweipoliger Spannungsprüfer VT Digi Pro](#)

User Documentation

[BANL\\_manual 2pol Tester](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok

## VT DIGI PRO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tartozékok

Akkumulátorok vizsgáló és mérőműszerekhez



## Általános rendelési adatok

Típus	PRSPSU	
Rendelési szám	<a href="#">1332420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118136449	
Qty.	1 Stück	
Típus	SKAI TASCHE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8544760000</a>	Szerszámtáska
GTIN (EAN)	4050118554724	
Qty.	1 Stück	
Típus	2POL TESTER ZUB	
Rendelési szám	<a href="#">8565720000</a>	
GTIN (EAN)	4050118575279	
Qty.	1 Stück	
Típus	BATTERIE 1,5V MICRO	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8201310000</a>	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, Akkumulátor
GTIN (EAN)	4032248421121	
Qty.	2 Stück	