

**TS 15X5/LL 2M/ST/ZN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu**

Stalowe szyny DIN są najpopularniejszym rozwiązaniem na rynku. Spośród metalowych szyn DIN cechują się najniższą ochroną przed zvarciami, podobną do stali nierdzewnej.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 15 x 5.5 x 2000 mm, Szerokość nacięcia: 4.20 mm, Długość nacięcia: 12.20 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
Nr zam.	<a href="#">0117500000</a>
Typ	TS 15X5/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190150662
Ilość	2 m

## TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	5,5 mm	Głębokość (cale)	0,217 inch
Wysokość	15 mm	Wysokość (cale)	0,591 inch
Szerokość	2 000 mm	Szerokość (cale)	78,74 inch
Masa netto	140 g		

## Szyna nośna

Długość nacięcia	12,2 mm
Długość nacięcia	
Długość szyny zaciskowej	min. 0 mm
	maks. 2 000 mm
	znamionowy 2 000 mm
Krótkotrwała odporność na przepięcie na sekundę zgodnie z normą IEC 60947-7-2	1,2 kA
Normy	DIN EN 60715
Odporność zwarcia odpowiada przewodowi E-Cu	10 mm <sup>2</sup>
Odstęp nacięć	
Odstęp otworów, środkiem	20 mm
Odstępy nacięć	8 mm
Otwór, nacięcie	Tak
Powierzchnia	ocynkowane galwanicznie i pasywowane
Szerokość nacięcia	4,2 mm
Szerokość nacięcia	
Szyna montażowa z fabrycznie wykonanymi otworami	Tak
grubość	1 mm
tworzywo	Stal
Średnica otworu oczka lutowicznego (D)	4,2 mm
Średnica otworu wierconego	4,2 mm

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Dane projektowe	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dane projektowe	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broszury	

## TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki



## TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Śruby



W zależności od typu złączki lub akcesoriów oferujemy różne typy śrub jako akcesoria dodatkowe lub części zamienne.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BFSC M4X6	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0149700000</a>	Śruba mocująca (terminal)
GTIN (EAN)	4008190016098	
Ilość	100 Szt.	
Typ	BFSC M4X6 MS	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0136300000</a>	Śruba mocująca (terminal)
GTIN (EAN)	4008190177713	
Ilość	50 Szt.	

## TS 15

TS 15

Aby zagwarantować trwale bezpieczne osadzenie w szynie nośnej i zapobiec wypadnięciu, Weidmüller wprowadził do programu końcówki kątowe. Dostępne są wersje ze śrubą i bezśrubowe. Na trzymaczach można umieszczać oznaczniki, również dla oznaczeń grupowych. Istnieje też możliwość mocowania wtyczek kontrolnych.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EW 15/2	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1071900000</a>	Wspornik końcowy, tworzywo sztuczne, Ciemnobieżowy, Szyna: TS
GTIN (EAN)	4008190462949	15, montaż bezpośredni
Ilość	50 Szt.	
Typ	EW 15	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0382860000</a>	Wspornik końcowy, poliamid 66, beżowy, Szyna: TS 15, montaż
GTIN (EAN)	4008190187804	bezpośredni
Ilość	50 Szt.	
Typ	ZEW 15	Wersja
Nr zam.	<a href="#">7920340000</a>	Wspornik końcowy, tworzywo sztuczne, beżowy, Szyna: TS 15,
GTIN (EAN)	4032248238910	montaż bezpośredni
Ilość	20 Szt.	

**TS 15X5/LL 2M/ST/ZN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria****Wspornik mocowania**

Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do gilz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	SO SH1	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0401460000</a>	Wspornik szyny zbiorczej
GTIN (EAN)	4008190188092	
Ilość	20 Szt.	