

RF RS 70 RE/A4/O.BEZ OR 1665**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Profil RS 70 dostarczany jest w stałych długościach. Dzięki spinaniu poszczególnych części można skonstruować żadaną długość. Płytkę drukowaną wsuwa się do profilu z boku. Płytki końcowe zamykają profil z boku. Są tu do dyspozycji elementy do montażu na szynach nośnych i montażu bezpośredniego. Stopy zatrzaskowe są na stałe połączone z profilem. Możliwości wykonania oznaczenia są zintegrowane w części bocznej.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--|
| Wersja | Stopka zatrzaskowa, RS 70 pomarańczowy, Płyta zamykająca, prawa, do szyny montażowej DIN, Szerokość: 10 mm |
| Nr zam. | 0126260000 |
| Typ | RF RS 70 RE/A4/O.BEZ OR 1665 |
| GTIN (EAN) | 4008190178772 |
| Ilość | 20 Szt. |

RF RS 70 RE/A4/O.BEZ OR 1665**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

| | | | |
|------------------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość | 28,55 mm | Głębokość (cale) | 1,124 inch |
| Wysokość | 70 mm | Wysokość (cale) | 2,756 inch |
| Najmniejsza wysokość montażu | 32 mm | Szerokość | 10 mm |
| Szerokość (cale) | 0,394 inch | Masa netto | 5,554 g |

Dane materiałowe

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|-------|
| Klasa palności wg UL 94 | V-2 | Materiał izolacyjny | PA 66 |
| Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | 600 ≤ CTI | | |

Dane ogólne

| | | | |
|--------------------------|--------------|---------------------|------|
| Barwny | pomarańczowy | Stopień ochrony | IP00 |
| Tabela kolorów (podobny) | RAL 2000 | możliwość zalewania | Nie |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0 | EC002779 | ETIM 8.0 | EC002779 |
| ETIM 9.0 | EC002779 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-27-92 | ECLASS 13.0 | 27-19-06-02 |

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Pobieranie

| | |
|-----------------|---|
| Dane projektowe | CAD data – STEP |
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |
| Broszury | FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN |

RF RS 70 RE/A4/O.BEZ OR 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

LOCKING-FOOT RIGHT

