

**G 25/10.0A/M RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu**

Dla ochrony przed przetężeniami oferujemy wkładki bezpiecznikowe o wymiarach 5x25 mm od 250 mA do 6,3 A.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Bezpiecznik miniaturowy, średnia zwłoka, 10 A, G-Si. 5 x 25
Nr zam.	<a href="#">0193100000</a>
Typ	G 25/10.0A/M RT
GTIN (EAN)	4008190023799
Ilość	10 Szt.

## G 25/10.0A/M RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	5 mm	Głębokość (cale)	0,197 inch
Wysokość	25 mm	Wysokość (cale)	0,984 inch
Szerokość	5 mm	Szerokość (cale)	0,197 inch
Masa netto	1,3 g		

## Wkładki bezpiecznikowe

Barwny	Jasnoszary	Całka przedłukowa	370 A²s
Charakterystyka	średnia zwłoka	Kolor wskaźnika	czerwony
Moc wyjściowa (@ 1,5 In)	3,2 W	Optyczny wskaźnik pracy	Tak
Prąd	10 A	Wykonanie	akcesoria bezpiecznikowe
Wymiarowana zdolność wyłączeniowa	1,5 kA	spadek napięcia	150 mV
wkładka bezpiecznikowa	G-Si. 5 x 25		

## dane tworzywa

Barwny	Jasnoszary
--------	------------

## dane znamionowe

Napięcie znamionowe	250 V	Prąd znamionowy	10 A
---------------------	-------	-----------------	------

## parametry systemu

Wykonanie	akcesoria bezpiecznikowe
-----------	--------------------------

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broszury	