

RF RS 70 MI/A6 OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Profil RS 70 dostarczany jest w stałych długościach. Dzięki spinaniu poszczególnych części można skonstruować żadaną długość. Płytkę drukowaną wsuwa się do profilu z boku. Płytki końcowe zamykają profil z boku. Są tu do dyspozycji elementy do montażu na szynach nośnych i montażu bezpośredniego. Stopy zatrzaskowe są na stałe połączone z profilem. Możliwości wykonania oznaczenia są zintegrowane w części bocznej.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Stopka zatrzaskowa, RS 70 pomarańczowy, przeładka, Stopka zatrzaskowa, Szerokość: 10 mm
Nr zam.	0213760000
Typ	RF RS 70 MI/A6 OR
GTIN (EAN)	4008190148850
Ilość	20 Szt.

RF RS 70 MI/A6 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	28,6 mm	Głębokość (cale)	1,126 inch
Wysokość	70 mm	Wysokość (cale)	2,756 inch
Najmniejsza wysokość montażu	32 mm	Szerokość	10 mm
Szerokość (cale)	0,394 inch	Masa netto	4,8 g

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94	V-2	Materiał izolacyjny	PA 66
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)	600 ≤ CTI		

Dane ogólne

Barwny	pomarańczowy	Stopień ochrony	IP00
Szyba	TS 32, TS 35	Tabela kolorów (podobny)	RAL 2000
możliwość zalewania	Nie		

Klasyfikacje

ETIM 7.0	EC002779	ETIM 8.0	EC002779
ETIM 9.0	EC002779	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-04

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN

RF RS 70 MI/A6 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

LOCKING-FOOT MIDDLE

