

**CLI C 02-3 GE/SW : MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki przewodów CLI C mocuje się na niepodłączonych przewodach. Do oznaczania przewodów o przekrojach od 0,5 mm<sup>2</sup> do 70 mm<sup>2</sup> można stosować cztery różne rozmiary. Oznaczniki są już zadrukowane i gotowe do użycia. Łącząc poszczególne oznaczniki można tworzyć indywidualne opisy.

- Zamknięte oznaczniki, niezawodne i przeznaczone do mocowania na niepodłączonych kablach
- Specjalny, elastyczny, harmonijkowy kształt umożliwia szeroki zakres zastosowań.
- Szybkie i łatwe mocowanie – przy minimalnym wysiłku
- Odpowiednie akcesoria ułatwiają opisywanie.
- Trwałe opisy o wysokiej jakości
- Duży kontrast zapewniający optymalną czytelność

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	CableLine, Znaczniki kabli i przewodów, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, żółty
Nr zam.	<a href="#">0252111750</a>
Typ	CLI C 02-3 GE/SW : MP
GTIN (EAN)	4008190990718
Ilość	200 Szt.

## CLI C 02-3 GE/SW : MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	3,5 mm	Głębokość (cale)	0,138 inch
Wysokość	3 mm	Wysokość (cale)	0,118 inch
Szerokość	3,4 mm	Szerokość (cale)	0,134 inch
Masa netto	0,035 g		

## Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-30...80 °C
-------------------------------	-------------

## Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	4
Barwny	żółty
Drukowanie	:
Halogenki	Tak
Klasa palności wg UL 94	V-0
Kolor nadruku	czarny
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Podzespół = Znaczniki kabli i przewodów
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy Podzespół
Metoda nadruku	wytłaczanie na gorąco
Nadrukowane znaki	symbole
Orientacja nadruku	poziomo
Rodzaj nadruku	standard
Szerokość	3,4 mm
Wykonanie	MultiPack
Zakres temperatury stosowania	-30...80 °C
Zalecane branże	Proces, Maszyny
tworzywo	PVC, miękkie, bez kadmu
zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-30 °C

## Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak	Przekrój przyłącza przewodu	0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1,5 mm <sup>2</sup>	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Zewnętrzna średnica przewodu	1.3 - 3 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	3 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	1,3 mm		

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

## CLI C 02-3 GE/SW : MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Dopuszczenia

ROHS

Zgodny

### Pobieranie

Powiadomienie o zmianie produktu

[PCN CableLine\\_DE](#)

[PCN CableLine\\_EN](#)

Katalogi

[Catalogues in PDF-format](#)

**CLI C 02-3 GE/SW : MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**



Podobny do przedstawionego na ilustracji

## CLI C 02-3 GE/SW : MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## A - Z



Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CLI R 02-3 GE/SW C	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001642</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190989842	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW D	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001644</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190989859	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW K	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001658</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190989927	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW V	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001682</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190990039	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001675</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190990008	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW U	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001680</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190990022	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW J	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001656</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190989910	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW Y	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001697</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190990060	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW Z	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001699</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190990077	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW X	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001693</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190990053	
Ilość	10 Szt.	

Data sporządzenia 7 listopada 2024 00:31:10 CET

## CLI C 02-3 GE/SW : MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	CLI R 02-3 GE/SW M	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001662</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190989941	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW N	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001664</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190989958	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW E	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001646</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190989866	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW P	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001668</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190989972	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW A	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001638</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190989828	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW O	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001666</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190989965	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW H	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001652</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190989897	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001672</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190989996	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW T	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001678</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190990015	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW B	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001640</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190989835	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001684</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190990046	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW F	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001648</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190989873	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW I	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001654</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190989903	
Ilość	10 Szt.	

## CLI C 02-3 GE/SW : MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	CLI R 02-3 GE/SW L	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001660</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190989934	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW Q	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001670</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190989989	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW G	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001650</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190989880	
Ilość	10 Szt.	

## 0 - 9



Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CLI R 02-3 GE/SW 0	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001501</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190063498	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW 8	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001525</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190154875	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW 9	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001528</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190141516	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW 5	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001516</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190188436	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW 2	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001507</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190083137	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW 6	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001519</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190019129	
Ilość	10 Szt.	

## CLI C 02-3 GE/SW : MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	CLI R 02-3 GE/SW 1	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001504</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190046590	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW 4	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001513</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190186081	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW 7	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001522</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190185213	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW 3	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001510</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190046941	
Ilość	10 Szt.	

## znaki specjalne



Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CLI R 02-3 GE/SW /	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001743</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190990114	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW .	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001749</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190990138	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW -	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001740</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190990091	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW +	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001738</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190990084	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW ET	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001745</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190990121	
Ilość	10 Szt.	



## CLI C 02-3 GE/SW : MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## trzpień montażowy pojedyncze



Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CLI R 02 F. CLI C 02-3	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0559900000</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190081645	
Ilość	20 Szt.	

## inne



Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CLI R 02-3 RT/WS +	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001739</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190990145	
Ilość	10 Szt.	

Typ	CLI R 02-3 BL/WS -	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0560001741</a>	CableLine, Trzpień montażowy
GTIN (EAN)	4008190990107	
Ilość	10 Szt.	