

## VP 13,5-MS65

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

## Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	VPMS (wtyk zaślepiający z mosiądzu), Korek, zamknięte, PG 13,5, 6 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.	<a href="#">0294900000</a>
Typ	VP 13,5-MS65
GTIN (EAN)	4008190053383
Ilość	100 Szt.
Status dostawy	<b>W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.</b>
Dostępne do	2024-08-31
Produkt alternatywny	<a href="#">0294960000</a>

## VP 13,5-MS65

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Wysokość	9 mm	Wysokość (cale)	0,354 inch
Długość	9 mm	Długość (cale)	0,354 inch
Średnica	24 mm	Grubość ścianki, min.	0,5 mm
Grubość ścianki, maks.	5 mm	Masa netto	8,58 g

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...100 °C
----------------------------	-----------------

## Informacje ogólne

Dławnice kablowe	PG	Halogenki	Nie
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	NBR	Silikon	Nie
Stopień ochrony	IP68 - 5 bar (30 min.)	długość gwintu	6 mm
gwint (zewnątrzny)	PG 13,5	tworzywo	mosiądz, niklowany
uszczelka	NBR	zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	średnica głowicy	24 mm
średnica pierścienia uszczelniającego	20,4 mm		

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05
ECLASS 14.0	27-14-08-05		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203
Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Dane projektowe	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broszury	

## VP 13,5-MS65

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

