

VP 16-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	VPK (wtyk zaślepiający z tworzywa sztucznego), Korek, zamknięte, PG 16, 5 mm, IP65, poliamid 6 (PA6 - GF30)
Nr zam.	0295060000
Typ	VP 16-K54
GTIN (EAN)	4008190170479
Ilość	100 Szt.

VP 16-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Wysokość	5 mm	Wysokość (cale)	0,197 inch
Długość	10 mm	Długość (cale)	0,394 inch
Średnica	22,5 mm	Grubość ścianki, min.	0,5 mm
Grubość ścianki, maks.	4 mm	Masa netto	1,8 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...100 °C
----------------------------	-----------------

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	PG	Halogenki	Nie
Klasa palności wg UL 94	V-2	Stopień ochrony	IP54
długość gwintu	5 mm	gwint (zewnątrzny)	PG 16
rodzaj ochrony z GWDR	IP65	tworzywo	poliamid 6 (PA6 - GF30)
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
średnica głowicy	27 mm	średnica pierścienia uszczelniającego	22,5 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

VP 16-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

