

FKSC M5X8 D9/SW2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

W zależności od typu złączki lub akcesoriów oferujemy różne typy śrub jako akcesoria dodatkowe lub części zamienne.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Seria SAK, Śruba z gniazdem sześciokątnym, Śruby, Liczba biegunów: 1
Nr zam.	0295900000
Typ	FKSC M5X8 D9/SW2.5
GTIN (EAN)	4008190133337
Ilość	50 Szt.

FKSC M5X8 D9/SW2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	7 mm	Głębokość (cale)	0,276 inch
Wysokość	8 mm	Wysokość (cale)	0,315 inch
Szerokość	8 mm	Szerokość (cale)	0,315 inch
Masa netto	1,2 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C
---------------------------	----------------

Informacje ogólne

Liczba biegunów	1	Powierzchnia	inne
Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni		

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	przykręcany	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie		

dane tworzywa

tworzywo	Stal	Powierzchnia	inne
Barwny	szary		

parametry systemu

Wykonanie	Śruby
-----------	-------

wymiary

rozmiar gwintu metryczny, zewnętrzny	0 mm
--------------------------------------	------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Dane projektowe	Zuken E3.S
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

FKSC M5X8 D9/SW2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

