

**P 18/20 D02 BL SAKS5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu**

Pierścienie ograniczające uniemożliwiają stosowanie bezpieczników o niewłaściwej wielkości. Są one po prostu umieszczane w odpowiedniej podstawie bezpiecznika i zapobiegają użyciu większych bezpieczników.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |  |
|------------|--|
| Wykonanie  | Pierścień bezpiecznika (terminal), Wysokość: 11 mm, Głębokość: 10.5 mm, aluminium, niebieski |
| Nr zam.    | <a href="#">0361800000</a>   |
| Typ        | P 18/20 D02 BL SAKS5   |
| GTIN (EAN) | 4008190106249  |
| Ilość      | 50 Szt.  |

## P 18/20 D02 BL SAKS5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

|           |         |                  |            |
|-----------|---------|------------------|------------|
| Głębokość | 10,5 mm | Głębokość (cale) | 0,413 inch |
| Wysokość  | 11 mm   | Wysokość (cale)  | 0,433 inch |
| Średnica  | 16,6 mm | Masa netto       | 0,54 g     |

## Informacje ogólne

Wskazówka montażowa      montaż bezpośredni

## Wkładki bezpiecznikowe

|                        |                                    |           |                        |
|------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------|
| Barwny                 | niebieski                          | Prąd      | 20 A                   |
| Typ                    | Wkład pasowany do wkładki E18 20 A | Wykonanie | element bezpiecznikowy |
| wkładka bezpiecznikowa | E18                                |           |                        |

## dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa      montaż bezpośredni

## dane tworzywa

tworzywo      aluminium      Barwny      niebieski

## dane znamionowe

Prąd znamionowy      20 A

## parametry systemu

Wykonanie      element bezpiecznikowy

## wymiary

Średnica      16,6 mm

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC      /

## Dopuszczenia

ROHS      Zgodny

**P 18/20 D02 BL SAKS5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Katalogi                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |
| Broszury                 |   |