

**IS 6 DIN 6911****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Wkręтак do śrub sześciokątnym z rękojeścią poprzeczną z wysokiej jakości tworzywa sztucznego

- powierzchnia niklowana
- z hartowanej stali chrom-wanad
- Wykonanie zgodne z DIN 6911
- Pasujące do śrub wg DIN 6912

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Wkręтак, Klucze trzpieniowe
Nr zam.	<a href="#">0407900000</a>
Typ	IS 6 DIN 6911
GTIN (EAN)	4008190166465
Ilość	1 Szt.

**IS 6 DIN 6911****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	110 mm	Szerokość (cale)	4,331 inch
Masa netto	60 g		

**Dane techniczne**

Opis artykułu	wkrętak do wkrętów z łbem sześciokątnym z ręko- jeścią poprzeczną i czopem rozm.6
---------------	--

**Narzędzia do skręcania**

Długość końcówki rozmiar	80 mm 6	Kształt	złącze męskie
-----------------------------	------------	---------	---------------

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000818	ETIM 7.0	EC000818
ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ECLASS 9.0	21-04-02-27	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-02-27	ECLASS 11.0	21-04-02-27
ECLASS 12.0	21-04-02-27	ECLASS 13.0	21-04-02-27

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Pobieranie**

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broszury	