

**G 20/0.25A/F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu**

Dla ochrony przed przetężeniami oferujemy wkładki bezpiecznikowe o wymiarach 5x20 mm od 100 mA do 6,3 A.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
Nr zam.	<a href="#">0430500000</a>
Typ	G 20/0.25A/F
GTIN (EAN)	4008190153991
Ilość	10 Szt.

## G 20/0.25A/F

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	5 mm	Głębokość (cale)	0,197 inch
Wysokość	20 mm	Wysokość (cale)	0,787 inch
Szerokość	5 mm	Szerokość (cale)	0,197 inch
Masa netto	0,9 g		

## Wkładki bezpiecznikowe

Barwny	Jasnoszary	Całka przedłukowa	0,07 A²s
Charakterystyka	topikowy	Moc wyjściowa (@ 1,5 In)	0,3 W
Optyczny wskaźnik pracy	Nie	Prąd	0,25 A
Wykonanie	akcesoria bezpiecznikowe	Wymiarowana zdolność wyłączeniowa	1,5 kA
spadek napięcia	280 mV	wkładka bezpiecznikowa	G-Si. 5 x 20

## dane tworzywa

Barwny	Jasnoszary
--------	------------

## dane znamionowe

Napięcie znamionowe	250 V	Prąd znamionowy	0,25 A
---------------------	-------	-----------------	--------

## parametry systemu

Wykonanie	akcesoria bezpiecznikowe
-----------	--------------------------

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Dane projektowe	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broszury	