

G 20/2.50A/F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Dla ochrony przed przetężeniami oferujemy wkładki bezpiecznikowe o wymiarach 5x20 mm od 100 mA do 6,3 A.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 2.5 A, G-Si. 5 x 20
Nr zam.	0431000000
Typ	G 20/2.50A/F
GTIN (EAN)	4008190085513
Ilość	10 Szt.

G 20/2.50A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	5 mm	Głębokość (cale)	0,197 inch
Wysokość	20 mm	Wysokość (cale)	0,787 inch
Szerokość	5 mm	Szerokość (cale)	0,197 inch
Masa netto	1 g		

Wkładki bezpiecznikowe

Barwny	Jasnoszary	Całka przedłukowa	1,2 A²s
Charakterystyka	topikowy	Moc wyjściowa (@ 1,5 In)	2,1 W
Optyczny wskaźnik pracy	Nie	Prąd	2,5 A
Wykonanie	akcesoria bezpiecznikowe	Wymiarowana zdolność wyłączeniowa	1,5 kA
spadek napięcia	270 mV	wkładka bezpiecznikowa	G-Si. 5 x 20

dane tworzywa

Barwny	Jasnoszary
--------	------------

dane znamionowe

Napięcie znamionowe	250 V	Prąd znamionowy	2,5 A
---------------------	-------	-----------------	-------

parametry systemu

Wykonanie	akcesoria bezpiecznikowe
-----------	--------------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	