

IS 4 DIN 6911**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Wkrętak do śrub sześciokątnym z rękojeścią poprzeczną z
wysokiej jakości tworzywa sztucznego

- powierzchnia niklowana
- z hartowanej stali chrom-wanad
- Wykonanie zgodne z DIN 6911
- Pasujące do śrub wg DIN 6912

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wkrętak, Klucze trzpieniowe
Nr zam.	0485100000
Typ	IS 4 DIN 6911
GTIN (EAN)	4008190117429
Ilość	1 Szt.

IS 4 DIN 6911**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	80 mm	Szerokość (cale)	3,15 inch
Masa netto	27 g		

Dane techniczne

Opis artykułu	wkrętak do wkrętów z łbem sześciokątnym z ręko- jeścią poprzeczną i czopem rozm.4
---------------	--

Narzędzia do skręcania

Długość końcówki rozmiar	60 mm 4	Kształt	złącze męskie
-----------------------------	------------	---------	---------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000818	ETIM 7.0	EC000818
ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ECLASS 9.0	21-04-02-27	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-02-27	ECLASS 11.0	21-04-02-27
ECLASS 12.0	21-04-02-27	ECLASS 13.0	21-04-02-27

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	