

MB M3/M5 CRM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Stopy montażowe służą do montażu komponentów, których nie można bezpośrednio zacześć na szynie DIN.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Nakrętka przesuwana, M 5
Nr zam.	0503500000
Typ	MB M3/M5 CRM
GTIN (EAN)	4008190182083
Ilość	20 Szt.

MB M3/M5 CRM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	14 mm	Głębokość (cale)	0,551 inch
Wysokość	25 mm	Wysokość (cale)	0,984 inch
Szerokość	12 mm	Szerokość (cale)	0,472 inch
Masa netto	3,55 g		

Temperatury

długotrwała temperatura użytkowa, min.	-50 °C	długotrwała temperatura użytkowa, maks.	100 °C
--	--------	---	--------

Informacje ogólne

Powierzchnia	nieobrobiony	Szyna	TS 32
--------------	--------------	-------	-------

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	wciskany	wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie
--------------------	----------	--	-----

dane tworzywa

tworzywo	poliamid 66	Powierzchnia	nieobrobiony
Barwny	kremowy	Klasa palności wg UL 94	V-2

parametry systemu

Wykonanie	do szyn nośnych	Szyna	TS 32
-----------	-----------------	-------	-------

wymiary

gwint (wewnętrzny)	M 5	Raster w mm (P)	12 mm
--------------------	-----	-----------------	-------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000096	ETIM 7.0	EC000096
ETIM 8.0	EC000096	ETIM 9.0	EC000096
ECLASS 9.0	23-11-08-04	ECLASS 9.1	23-11-08-04
ECLASS 10.0	23-11-08-04	ECLASS 11.0	23-11-07-16
ECLASS 12.0	23-11-07-16	ECLASS 13.0	23-11-07-16

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	CAT 1 TERM 16/17 EN

MB M3/M5 CRM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

