


QB 58/8/15**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Mostki poprzeczne wkręcane są łatwe w montażu i demontażu. Dzięki dużej powierzchni styku można przesyłać nawet wysokie prądy przy zachowaniu maksymalnej niezawodności kontaktu.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Złącze krosujące (terminal), przykręcany, Liczba biegunów: 58, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Nie, 27 A, szary
Nr zam.	0545400000
Typ	QB 58/8/15
GTIN (EAN)	4008190028794
Ilość	10 Szt.

QB 58/8/15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	17,5 mm	Głębokość (cale)	0,689 inch
Wysokość	458,5 mm	Wysokość (cale)	18,051 inch
Szerokość	0,8 mm	Szerokość (cale)	0,031 inch
Masa netto	21,96 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	Temperatura eksploatacyjna	-60 °C...130 °C
---------------------------	----------------	----------------------------	-----------------

Informacje ogólne

Liczba biegunów	58	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
-----------------	----	---------------------	--------------------

Złącza poprzeczne

Liczba mostkowanych zacisków	58	Prąd pomiarowy wielobiegunowo	17,5 A
Typ	Łącznik poprzeczny		

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	przykręcany	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie		

dane tworzywa

tworzywo	miedź	Barwny	szary
----------	-------	--------	-------

dane znamionowe

Prąd znamionowy	27 A
-----------------	------

parametry systemu

Wykonanie	do nakładki mostka poprzecznego
-----------	---------------------------------

wymiary

Raster w mm (P)	8 mm
-----------------	------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

QB 58/8/15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogi	Catalogues in PDF-format

QB 58/8/15**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****Profile izolujące****Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	ISPF QB58 RT	Wykonanie
Nr zam.	0546040000	Izolacja profilowa (terminal), PVC, czerwony
GTIN (EAN)	4008190497941	
Ilość	10 Szt.	
Typ	ISPF QB58 BL	Wykonanie
Nr zam.	0546080000	Izolacja profilowa (terminal), PVC, niebieski
GTIN (EAN)	4008190927035	
Ilość	10 Szt.	
Typ	ISPF QB58 SW	Wykonanie
Nr zam.	0546000000	Izolacja profilowa (terminal), PVC, czarny
GTIN (EAN)	4008190116705	
Ilość	10 Szt.	