

KSWN M20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	KSWN (uszczelka płaska - nylon), Pierścień uszczelniający, M 20, nylon 6
Nr zam.	0930730002
Typ	KSWN M20
GTIN (EAN)	4032248849802
Ilość	25 Szt.

KS WN M20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i masa**

Wysokość	2 mm	Wysokość (cale)	0,079 inch
Masa netto	0,76 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C... 135 °C
----------------------------	------------------

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	M 20	Silikon	Nie
gwint (wewnętrzny)	M 20	gwint (zewnętrzny)	M 20
liczba żył	1	skok gwintu	1,5 mm
tworzywo	nylon 6	zakres temperatur roboczych, maks.	135 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	średnica pierścienia uszczelniającego	29,4 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19
ECLASS 14.0	27-43-03-19		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

KSWN M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

