

SCT-C 7.9/200**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Opaski kablowe cechuje maksymalna możliwa siła zaciśnięcia oraz wysoka trwałość. Stalowe opaski kablowe zapewniają poza tym możliwość trwałego mocowania w warunkach ekstremalnego narażenia materiału, przy wysokich temperaturach lub silnym oddziaływaniu chemikaliów.

- W pełni powlekane opaski kablowe ze stali nierdzewnej
- Bezpieczna technika zamykania kulkowego umożliwia szybką i łatwą instalację
- Można je mocować manualnie lub za pomocą narzędzi
- Te opaski kablowe są zalecane do specjalnych aplikacji, w warunkach słonej mgły, ekstremalnych temperatur lub zagrożenia korozją

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Opaska kablowa, 7.9 x 200 mm, Stal nierdzewna, powlekana poliestrem, 1112 N
Nr zam.	1015310000
Typ	SCT-C 7.9/200
GTIN (EAN)	4032248724284
Ilość	100 Szt.

SCT-C 7.9/200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	0,26 mm	Głębokość (cale)	0,01 inch
Wysokość	200 mm	Wysokość (cale)	7,874 inch
Szerokość	7,9 mm	Szerokość (cale)	0,311 inch
Masa netto	4,92 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-80...150 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	165 °C	

materiał instalacyjny

Halogenki	Nie	Odporność na promienie UV	Nie
Wytrzymałość na rozciąganie (funt-siła)	250 lbf	ponownie otwierana	Nie
tworzywo	Stal nierdzewna, powlekana poliestrem	wytrzymałość na rozciąganie	1 112 N
zakres temperatur roboczych, maks.	150 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-80 °C
Średnica kabla, maks.	50 mm	Średnica wiązki, maks	50 mm
Średnica wiązki, min.	20 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)	E524836

Pobieranie

Katalogi [Catalogues in PDF-format](#)

SCT-C 7.9/200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek

