

**SCT-C 7.9/840****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Opaski kablowe cechuje maksymalna możliwa siła zaciśnięcia oraz wysoka trwałość. Stalowe opaski kablowe zapewniają poza tym możliwość trwałego mocowania w warunkach ekstremalnego narażenia materiału, przy wysokich temperaturach lub silnym oddziaływaniu chemikaliów.

- W pełni powlekane opaski kablowe ze stali nierdzewnej
- Bezpieczna technika zamykania kulkowego umożliwia szybką i łatwą instalację
- Można je mocować manualnie lub za pomocą narzędzi
- Te opaski kablowe są zalecane do specjalnych aplikacji, w warunkach słonecznej mgły, ekstremalnych temperatur lub zagrożenia korozją

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Opaska kablowa, 7.9 x 840 mm, Stal nierdzewna, powlekana poliestrem, 1112 N
Nr zam.	<a href="#">1015350000</a>
Typ	SCT-C 7.9/840
GTIN (EAN)	4032248724321
Ilość	100 Szt.

## SCT-C 7.9/840

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	1,1 mm	Głębokość (cale)	0,043 inch
Wysokość	840 mm	Wysokość (cale)	33,071 inch
Szerokość	7,9 mm	Szerokość (cale)	0,311 inch
Masa netto	15,37 g		

## Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-80...150 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	165 °C	

## materiał instalacyjny

Halogenki	Nie	Odporność na promienie UV	Nie
Wytrzymałość na rozciąganie (funt-siła)	250 lbf	ponownie otwierana	Nie
tworzywo	Stal nierdzewna, powlekana poliestrem	wytrzymałość na rozciąganie	1 112 N
zakres temperatur roboczych, maks.	150 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-80 °C
Średnica kabla, maks.	250 mm	Średnica wiązki, maks	250 mm
Średnica wiązki, min.	20 mm		

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)	E524836

## Pobieranie

Katalogi [Catalogues in PDF-format](#)

## SCT-C 7.9/840

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek

