

IE-BSS-V14M-LCD-MM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC
61076-3-117 Var.14 (PROFINET) z metalu plus wkład LC

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Kołnierz LWL, IP67, wariant 14 kołnierz normatywny, złącze rozłączne LC Duplex, Multimode
Nr zam.	1058130000
Typ	IE-BSS-V14M-LCD-MM-C
GTIN (EAN)	4032248799244
Ilość	10 Szt.

IE-BSS-V14M-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	33 mm	Głębokość (cale)	1,299 inch
Wysokość	42 mm	Wysokość (cale)	1,654 inch
Szerokość	22,2 mm	Szerokość (cale)	0,874 inch
Masa netto	24,7 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
----------------------------	----------------

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-117 wariant 14, IEC 61754-20
--------------------------------	--

Dane ogólne

Barwny	inne	Cykle wpinania	500
Opis artykułu	wariant 14 kołnierz normatywny, złącze rozłączne LC Duplex	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy
Przyłącze 2	LC Duplex	Stopień ochrony	IP67
Typ włókna	Multimode	Tłumienność odbiciowa	≥ 30 dB
Tłumienność wtrąceniowa złącze 1	≤ 0,4 dB LC Duplex	rodzaj montażu	2 wkręty

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-BSS-V14M-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Wycięcie montażowe



IE-BSS-V14M-LCD-MM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****Zaślepki przeciwkurzowe**

Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i zabrudzeniami.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BP-V14P	Wykonanie
Nr zam.	1058310000	zaślepka ochronna obudowy kołnierkowej
GTIN (EAN)	4032248799404	
Ilość	10 Szt.	