

**CB-R 350/7,5 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Wielorazowe opaski kablowe są przystosowane do tymczasowego grupowania przewodów oraz do realizacji funkcji open-close.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Opaska kablowa, 7.5 x 350 mm, poliamid 66, 220 N
Nr zam.	<a href="#">1059250000</a>
Typ	CB-R 350/7,5 BK
GTIN (EAN)	4032248806195
Ilość	100 Szt.

## CB-R 350/7,5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	2 mm	Głębokość (cale)	0,079 inch
Wysokość	350 mm	Wysokość (cale)	13,78 inch
Szerokość	7,5 mm	Szerokość (cale)	0,295 inch
Masa netto	3,96 g		

## Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...85 °C
-------------------------------	-------------

## materiał instalacyjny

Halogenki	Nie	Klasa palności wg UL 94	V-2
Odporność na promienie UV	Nie	Wytrzymałość na rozciąganie (funt-siła)	49 lbf
ponownie otwierana	Tak	tworzywo	poliamid 66
wytrzymałość na rozciąganie	220 N	zakres temperatur roboczych, maks.	85 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	Średnica kabla, maks.	100 mm
Średnica wiązki, maks	100 mm	Średnica wiązki, min.	3,5 mm

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	<a href="#">DE PI830000 160627 001</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## CB-R 350/7,5 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek

